

SKMU PG7-MS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**A kép illusztráció**

A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Változat	SKMU MS (sárgaréz ellenanya), Ellenanya, PG 7, 2.8 mm, Sárgaréz, nikkelezett
Rendelési szám	1694070000
Típus	SKMU PG7-MS
GTIN (EAN)	4008190872236
Qty.	100 Darab

Technical data

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méreték és tömegek

Magasság	2.8 mm	Magasság (coll)	0.1102 inch
Nettó tömeg	1.4 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

Általános információk

Külső átmérő	17.33 mm	Menetemelkedés	1.27 mm
Halogén	Nem	AF 1. méret	15 mm
Vastagság	2.80 mm	Kábelcsavarzat	PG 7
Alapanyag	Sárgaréz, nikkelezett	Külső menet	PG 7
Belső menet	PG 7	Menet hossza	2.8 mm

Besorolások

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

Drawings

