

## SKMU PG11-MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## A kép illusztráció



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

## Általános rendelési adatok

Változat	SKMU MS (sárgaréz ellenanya), Ellenanya, PG 11, 3 mm, Sárgaréz, nikkelezett
Rendelési szám	<a href="#">1694090000</a>
Típus	SKMU PG11-MS
GTIN (EAN)	4008190872250
Qty.	100 Darab

## SKMU PG11-MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méreték és tömegek

Magasság	3 mm	Magasság (coll)	0.1181 inch
Nettó tömeg	2.3 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

## Általános információk

Külső átmérő	24.26 mm	Menetemelkedés	1.41 mm
Halogén	Nem	AF 1. méret	21 mm
Vastagság	3.00 mm	Kábelcsavarzat	PG 11
Alapanyag	Sárgaréz, nikkelezett	Külső menet	PG 11
Belső menet	PG 11	Menet hossza	3 mm

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

**Drawings**

