

SKMU PG13,5-MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció

A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Változat | SKMU MS (sárgaréz ellenanya), Ellenanya, PG 13,5, 3 mm, Sárgaréz, nikkelezett |
| Rendelési szám | 1694100000 |
| Típus | SKMU PG13,5-MS |
| GTIN (EAN) | 4008190872267 |
| Qty. | 100 Darab |

SKMU PG13,5-MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Méretek és tömegek

| | | | |
|-------------|-------|-----------------|-------------|
| Magasság | 3 mm | Magasság (coll) | 0.1181 inch |
| Nettó tömeg | 2.9 g | | |

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--|--------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétellel |
| RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c |

Általános információk

| | | | |
|--------------|-----------------------|----------------|---------|
| Külső átmérő | 24.26 mm | Menetemelkedés | 1.41 mm |
| Halogén | Nem | AF 1. méret | 23 mm |
| Vastagság | 3.00 mm | Kábelcsavarzat | PG 13,5 |
| Alapanyag | Sárgaréz, nikkelezett | Külső menet | PG 13,5 |
| Belső menet | PG 13,5 | Menet hossza | 3 mm |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000940 | ETIM 9.0 | EC000940 |
| ETIM 10.0 | EC000940 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-05 | | |

