

**SKMU PG9-K GR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**A kép illusztráció**

A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

**Általános rendelési adatok**

Változat	SKMU PA (műanyag ellenanya), Ellenanya, PG 9, 5 mm, Poliamid 6 (PA6 - GF30)
Rendelési szám	<a href="#">1697450000</a>
Típus	SKMU PG9-K GR
GTIN (EAN)	4008190880569
Qty.	100 Darab

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

## Méreték és tömegek

Magasság	5 mm	Magasság (coll)	0.1968 inch
Nettó tömeg	1.4 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet -40 °C...100 °C

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Általános információk

Szilikon	Nem	Külső átmérő	25.41 mm
UL 94 éghetőségi osztály	HB	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C	Menetemelkedés	1.41 mm
Halogén	Nem	AF 1. méret	22 mm
Vastagság	5.00 mm	Kábelcsavarzat	PG 9
Alapanyag	Poliamid 6 (PA6 - GF30)	Külső menet	PG 9
Belső menet	PG 9	Menet hossza	5 mm

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

