

CB 98/2,5 BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



CB kábelkötők kábelek és jelölések rögzítéséhez.

- Kifejezetten alkalmasak CLI M, SFX, WKM és WKS kábeljelölők rögzítéséhez
- IEC 62275: 2006-nak megfelelő
- Törésálló poliamid PA 6.6, UL-94 szerinti V2 éghetőségi osztály

Általános rendelési adatok

Változat	Kábelkötők, 2,5 x 98 mm, Poliamid 66, 80 N
Rendelési szám	1697890000
Típus	CB 98/2,5 BK
GTIN (EAN)	4008 190882969
Qty.	100 Darab

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (UR)	E317499

Méretek és tömegek

Mélység	1.1 mm	Mélység (coll)	0.0433 inch
Magasság	98 mm	Magasság (coll)	3.8583 inch
Szélesség	2.5 mm	Szélesség (coll)	0.0984 inch
Nettó tömeg	0.29 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...85 °C
------------------------------	-------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Szerelőanyagok

UV-álló	Nem	Újra megnyitáshoz	Nem
UL 94 éghetőségi osztály	V-2	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	85 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C	Halogén	Nem
Kábelátmérő, max.	21 mm	Alapanyag	Poliamid 66
Szakítószilárdság	80 N	Kötegelési átmérő, max.	21 mm
Szakítószilárdság	18 lbf	Kötegelési átmérő, min.	1 mm

Besorolások

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

Drawings

