

**HDC-C-M3-SM2.5AG****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A krimp (sajtol) csatlakozások olyan elektronikai és mechanikai kötést biztosítanak a vezeték és az érintkező között, ami egyszerre biztonságos és megbízható. Az optimális krimpcsatlakozás gázzáró és korrózióálló.

**Általános rendelési adatok**

Változat	Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, CM 3, Dugó, Vezeték-keresztmetszet, max.: 2.5, fordított, Rézötvezet
Rendelési szám	<a href="#">1698140000</a>
Típus	HDC-C-M3-SM2.5AG
GTIN (EAN)	4008190885052
Qty.	100 Darab

## HDC-C-M3-SM2.5AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	<a href="#">UL weboldal</a>
Tanúsítvány száma (cURus)	E92202

## Méretetek és tömegek

Átmérő	6.1 mm	Nettó tömeg	3.4 g
--------	--------	-------------	-------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

## Általános adatok

Érintkező átmérő, dugó Ø	3.6 mm	Csupaszolási hossz, névleges csatlakozás	10 mm
Csatlakozás típusa	Krimpelhető csatlakozás	Verzió betét	CM 3
Térfogati ellenállás	≤1 mΩ	Vezeték-keresztmetszet, max.	2.5 mm <sup>2</sup>
Vezeték-keresztmetszet, min.	2.5 mm <sup>2</sup>	Felületi minőség	ezüst
Dugaszolási ciklusok	≥ 500	Típus	Dugó
Alapanyag	Rézötvözet	Gyártás módszerek	fordított
Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	2.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>	Érintkező anyaga	Rézötvözet

## Besorolások


ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

## HDC-C-M3-SM2.5AG

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Rajzok

www.weidmueller.com



Leiterquerschnitt	Abisolierlänge	
1,50 mm <sup>2</sup>	AWG 16	10 mm
2,50 mm <sup>2</sup>	AWG 14	10 mm
4,00 mm <sup>2</sup>	AWG 12	10 mm
6,00 mm <sup>2</sup>	AWG 10	10 mm
10,00 mm <sup>2</sup>	AWG 7	10 mm

## HDC-C-M3-SM2.5AG

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Tartozékok

www.weidmueller.com

## Crimping tools



Krimpelő szerszámok kapcsolt érintkezőkhöz

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Ütközővel az érintkezők pontos pozicionálásához.

## Általános rendelési adatok

Típus	CTIN CM 1.6/2.5	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9205430000</a>	Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 0.14mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , 4 fogas krimpelés
GTIN (EAN)	4032248733446	
Qty.	1 ST	
Típus	CTIN CM 3.6	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9205440000</a>	Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 1.5mm <sup>2</sup> , 10mm <sup>2</sup> , 4 fogas krimpelés
GTIN (EAN)	4032248734146	
Qty.	1 ST	

## Érintkező kiserelő szerszám



A Weidmüller krimpelő szerszámok, érintkezőeltávolító szerszámok és száloptikai szerszámok sokaságát kínálja.

## Általános rendelési adatok

Típus	REMOVAL TOOL CM 3	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1866710000</a>	Szerszámok, Érintkezőkioldó szerszám
GTIN (EAN)	4032248437030	
Qty.	1 ST	