


HDC-C-M3-BM2.5AG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A krimp (sajtol) csatlakozások olyan elektronikai és mechanikai kötést biztosítanak a vezeték és az érintkező között, ami egyszerre biztonságos és megbízható. Az optimális krimpcsatlakozás gázzáró és korrózióálló.

Általános rendelési adatok

Változat	Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, CM 3, Hüvely, Vezeték-keresztmetszet, max.: 2.5, fordított, Rézötvözet
Rendelési szám	1698150000
Típus	HDC-C-M3-BM2.5AG
GTIN (EAN)	4008190885069
Qty.	100 Darab

HDC-C-M3-BM2.5AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus)	E92202

Méretetek és tömegek

Átmérő	6.1 mm	Nettó tömeg	3.02 g
--------	--------	-------------	--------

Termékek környezetvédelmi megfelelése


RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

Általános adatok


Érintkező átmérő, dugó Ø	3.6 mm	Csupaszolási hossz, névleges csatlakozás	10 mm
Csatlakozás típusa	Krimpelhető csatlakozás	Verzió betét	CM 3
Térfogati ellenállás	≤1 mΩ	Vezeték-keresztmetszet, max.	2.5 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, min.	2.5 mm ²	Felületi minőség	ezüst
Dugaszolási ciklusok	≥ 500	Típus	Hüvely
Alapanyag	Rézötvözet	Gyártás módszerek	fordított
Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	2.5 - 2.5 mm ²	Érintkező anyaga	Rézötvözet

Besorolások

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		



Leiterquerschnitt	Abisolierlänge	
1,50 mm ²	AWG 16	10 mm
2,50 mm ²	AWG 14	10 mm
4,00 mm ²	AWG 12	10 mm
6,00 mm ²	AWG 10	10 mm
10,00 mm ²	AWG 7	10 mm



HDC-C-M3-BM2.5AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Crimping tools



Krimpelő szerszámok kapcsolt érintkezőkhöz

- Kilincsmű a pontos krímpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Ütközővel az érintkezők pontos pozicionálásához.

Általános rendelési adatok

Típus	CTIN CM 1.6/2.5	Változat
Rendelési szám	9205430000	Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 0.14mm², 6mm², 4 fogas krímpelés
GTIN (EAN)	4032248733446	
Qty.	1 ST	
Típus	CTIN CM 3.6	Változat
Rendelési szám	9205440000	Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 1.5mm², 10mm², 4 fogas krímpelés
GTIN (EAN)	4032248734146	
Qty.	1 ST	

Érintkező kiszerelő szerszám



A Weidmüller krímpelő szerszámok, érintkezőeltávolító szerszámok és száloptikai szerszámok sokaságát kínálja.

Általános rendelési adatok

Típus	REMOVAL TOOL CM 3	Változat
Rendelési szám	1866710000	Szerszámok, Érintkezőkioldó szerszám
GTIN (EAN)	4032248437030	
Qty.	1 ST	