

**SCT 4.6/127 C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A Weidmüller rozsdamentes acél sorozata rozsdamentes acél kábelkötők átfogó választékát kínálja olyan extrém körülményekhez, mint például a magas hőmérséklet vagy súlyos kémiai hatások.

- rozsdamentes acél AISI 316,
- ideális kültéri használatra,
- ellenáll a sugárzásnak és korrózióknak,
- nem-mágneseződő,
- fogazat nélkül, így nem károsítja a szigetelést.

**Általános rendelési adatok**

Változat	Kábelkötők, 4,6 x 127 mm, 1.4301 rozsdamentes acél, 445 N
Rendelési szám	<a href="#">1699800000</a>
Típus	SCT 4.6/127 C
GTIN (EAN)	4008 19089224 1
Qty.	100 Darab
Szállítás állapota	Ez a termék már nem kapható.
Elérhető eddig:	2022-10-31T00:00:00+01:00
Alternatív termék	<a href="#">SCT 4.6/125</a>

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

## Méretetek és tömegek

Mélység	0.25 mm	Mélység (coll)	0.0098 inch
Magasság	127 mm	Magasság (coll)	5 inch
Szélesség	4.6 mm	Szélesség (coll)	0.1811 inch
Nettó tömeg	1.6 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány -80...538 °C

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Szerelőanyagok

UV-álló	Igen	Újra megnyitáshoz	Nem
UL 94 éghetőségi osztály	None	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	538 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-80 °C	Halogén	Nem
Kábelátmérő, max.	25 mm	Alapanyag	1.4301 rozsdamentes acél
Szakítószilárdság	445 N	Kötegelési átmérő, max.	25 mm
Szakítószilárdság	100 lbf		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

**Rajz**

