

SCT 4.6/520

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

A Weidmüller rozsdamentes acél sorozata rozsdamentes acél kábelkötők átfogó választékát kínálja olyan extrém körülményekhez, mint például a magas hőmérséklet vagy súlyos kémiai hatások.

- rozsdamentes acél AISI 316,
- ideális kültéri használatra,
- ellenáll a sugárzásnak és korróziónak,
- nem-mágneseződő,
- fogazat nélkül, így nem károsítja a szigetelést.

Általános rendelési adatok

Változat	Kábelkötők, 4.6 x 520 mm, 1.4301 rozsdamentes acél, 445 N
Rendelési szám	1699920000
Típus	SCT 4.6/520
GTIN (EAN)	4008190892364
Qty.	100 Darab
Szállítás állapota	Kifutott
Elérhető eddig:	2022-12-31T00:00:00+01:00
Alternatív termék	SCT 4.6/520

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Méretetek és tömegek

Mélység	0.25 mm	Mélység (coll)	0.0098 inch
Magasság	520 mm	Magasság (coll)	20.4724 inch
Szélesség	4.6 mm	Szélesség (coll)	0.1811 inch
Nettó tömeg	4.9 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány -80...538 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Szerelőanyagok

UV-álló	Nem	Újra megnyitáshoz	Nem
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	538 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-80 °C
Halogén	Nem	Kábelátmérő, max.	152 mm
Alapanyag	1.4301 rozsdamentes acél	Szakítószilárdság	445 N
Szakítószilárdság	100 lbf		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

Rajz