


MARKO-C. 50X50X50 B/DR.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Általános rendelési adatok**

Változat	Készülékjelölők, Készülékjelölők, 50 x 50 mm, sárga
Rendelési szám	1700540001
Típus	MARKO-C. 50X50X50 B/DR.
GTIN (EAN)	4008190894306
Qty.	10 Darab

MARKO-C. 50X50X50 B/DR.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	0.05 mm	Mélység (coll)	0.002 inch
Magasság	50 mm	Magasság (coll)	1.9685 inch
Szélesség	50 mm	Szélesség (coll)	1.9685 inch
Nettó tömeg	3.87 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-29...80 °C
------------------------------	-------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Ragasztóanyag	Állandó, akril kopolimer	
Anyag színe az ellenállás kódja szerint	4	
Változat	Öntapadós	
Szélesség	50 mm	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	80 °C	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-29 °C	
Szín	sárga	
Alapanyag	akrilbevonatú szövet	
Nyomtatás színe	fekete	
Nyomtatott karakterek	Szimbólumok	
Number of markers per packaging unit	70	
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája	Etikettlap
	Number of combinations per packaging unit	10
	Jelölők száma kombinációként	7
Jelölők száma kombinációként	1 Label sheet = 7 Device markers	
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-29...80 °C	
Impresszum	Villám háromszögben	

Besorolások

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

