

**SERV-P. DIAM16 L3 SW/WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

A Service Pack egy perforált lapokon előnyomtatott szimbólumokat tartalmazó csomag. Az elektromos rendszerek feliratozásához használható átfogó megoldás rendkívül jól ellenáll az alkil-alkoholoknak és benzéneknek.

**Általános rendelési adatok**

Változat	Készülékjelölők, Készülékjelölők, 16 x 16 mm, fekete
Rendelési szám	<a href="#">1707350003</a>
Típus	SERV-P. DIAM16 L3 SW/WS
GTIN (EAN)	4008 190925338
Qty.	1 Darab

## SERV-P. DIAM16 L3 SW/WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretek és tömegek

Mélység	0.08 mm	Mélység (coll)	0.0031 inch
Magasság	16 mm	Magasság (coll)	0.6299 inch
Szélesség	16 mm	Szélesség (coll)	0.6299 inch
Nettó tömeg	32.03 g		

## Hőmérséklet

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-45...80 °C
------------------------------	-------------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Általános adatok

Ragasztóanyag	Állandó, akril kopolimer	
Anyag színe az ellenállás kódja szerint	0	
Laponkénti jelölőszám	20	
Változat	Öntapadós	
Szélesség	16 mm	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	80 °C	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-45 °C	
Szín	fekete	
Alapanyag	akrilbevonatú szövet	
Nyomatott karakterek	Vegyes karakterek	
Number of markers per packaging unit	200	
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája	Etikettlap
	Number of combinations per packaging unit	10
	Jelölők száma kombinációként	20
Jelölők száma kombinációként	1 Label sheet = 20 Device markers	
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-45...80 °C	
Impresszum	L3	

## Besorolások

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		