


**BLC 5.08/02/180BR BK BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Product image**

Hüvelyes dugók a feszítőrugós vezetékcsatlakoztatási módszer használatával. A hüvelyes dugók helyet biztosítanak a feliratozáshoz és kóddal lehetnek ellátva.

- 0,25 - 2,5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 21 A (IEC) / 10 A (UL)

**Általános rendelési adatok**

Változat	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 2, 180°, Krimpelhető csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm <sup>2</sup> , Doboz
Rendelési szám	<a href="#">1712110000</a>
Típus	BLC 5.08/02/180BR BK BX
GTIN (EAN)	4008190935122
Qty.	100 Darab
Termékadatok	IEC: 400 V / 21 A UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 14
Csomagolás	Doboz

## BLC 5.08/02/180BR BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	<a href="#">UL weboldal</a>
Tanúsítvány száma (UR)	E60693

## Méretek és tömegek

Mélység	24.5 mm	Mélység (coll)	0.9646 inch
Magasság	10.1 mm	Magasság (coll)	0.3976 inch
Szélesség	12.16 mm	Szélesség (coll)	0.4787 inch
Nettó tömeg	1.57 g		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## System Parameters

Termékcsalád	OMNIMATE Signal - sorozat BL/SL 5.08	Csatlakozás típusa	Terepi csatlakozás
Vezetékcsatlakozás-technika	Krimpelhető csatlakozás	Raszter mm-ben (P)	5.08 mm
Raszter inch-ben (P)	0.200 "	Vezeték kimeneti irány	180°
Pólusszám	2	L1, mm	5.08 mm
L1, inch	0.200 "	Sorok száma	1
Érintkezősorok száma	1	Névleges keresztmetszet	2.5 mm <sup>2</sup>
Érintésvédelem a DIN VDE 57 106 szerint	Ujjak számára biztonságos	Érintésvédelem a DIN VDE 0470 szerint	IP 20 dugaszolva / IP 10 nem dugaszolva
Védelmi osztály	IP20	Térfogati ellenállás	≤5 mΩ
Kódolható	Igen	Csupaszolási hossz	5 mm
Dugaszolási ciklusok	25	Dugaszolási erő/pólus, max.	8.5 N
Húzóerő / pólus, max.	6.5 N		

## Anyagjellemzők

Szigetelőanyag	PBT GF	Szín	fekete
Színskála (hasonló)	RAL 9011	Szigetelőanyag csoport	IIIa
Készítőtképzési összehasonlítási szám (CTI)	≥ 200	Moisture Level (MSL)	
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Érintkező anyaga	Cu-ötvözet
Dugaszolható csatlakozás rétegszerkezete	4...8 µm Sn hot-dip tinned	Tárolási hőmérséklet, min.	-40 °C
Tárolási hőmérséklet, max.	70 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-50 °C
Üzemi hőmérséklet, max.	100 °C	Hőmérsékleti tartomány, telepítés, min.	-25 °C
Hőmérsékleti tartomány, telepítés, max.	100 °C		

## Névleges adatok IEC szerint

szabvány szerint tesztelve	IEC 60664-1, IEC 61984	Névleges áram, min. pólusszám (Tu=20 °C)	21 A
Névleges áram, maximális pólusszám (Tu=20 °C)	14.5 A	Névleges áram, min. pólusszám (Tu=40°C)	18 A

## BLC 5.08/02/180BR BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

Névleges áram, maximális pólusszám (Tu=40°C)	12.5 A	Névleges feszültség a II/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez	400 V
Névleges feszültség a III/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez	320 V	Névleges feszültség a III/3 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez	250 V
Névleges lökőfeszültség a II/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez	4 kV	Névleges lökőfeszültség a III/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez	4 kV
Névleges lökőfeszültség a III/3 túlfeszültség osztályhoz / szennyeződés mértékéhez	4 kV	Rövid idejű határáram ellenállás	3 x 1s mit 120 A

## Csomagolás

Csomagolás	Doboz	VPE hosszúság	117.00 mm
VPE szélesség	107.00 mm	VPE magasság	65.00 mm

## Csatlakoztatható vezetékek

Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.	0.22 mm <sup>2</sup>	Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.	2.5 mm <sup>2</sup>
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 24	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 14
Flexibilis, min. H05(07) V-K	0.5 mm <sup>2</sup>	Flexibilis, max. H05(07) V-K	2.5 mm <sup>2</sup>

Hivatkozási szöveg  
A műanyag gallér külső átmérője nem lehet nagyobb az osztásnál (P). Az érvéghüvelyek hosszát a terméknek és a névleges feszültségnek megfelelően kell megválasztani.

## CSA névleges adatok

Intézet (CSA)	CSA	Tanúsítvány száma (CSA)	12400-374
Névleges feszültség (B felhasználási csoport / CSA)	300 V	Névleges feszültség (D felhasználási csoport / CSA)	300 V
Névleges áram (B felhasználási csoport / 10 A CSA)		Névleges áram (D felhasználási csoport / 10 A CSA)	
Vezeték keresztmetszet, AWG, min.	AWG 26	Vezeték keresztmetszet, AWG, max.	AWG 14
Hivatkozás a tanúsítási értékekre	A megadott adatok maximális értékek - lásd a tanúsítványt.		

## UL 1059 névleges adatok

Intézet (UR)	UR	Tanúsítvány száma (UR)	E60693
Névleges feszültség (B felhasználási csoport / UL 1059)	300 V	Névleges feszültség (D felhasználási csoport / UL 1059)	300 V
Névleges áram (B felhasználási csoport / UL 1059)	10 A	Névleges áram (D felhasználási csoport / UL 1059)	10 A
Vezeték keresztmetszet, AWG, min.	AWG 26	Vezeték keresztmetszet, AWG, max.	AWG 14
Hivatkozás a tanúsítási értékekre	A megadott adatok maximális értékek - lásd a tanúsítványt.		

## Típusvizsgálatok

Teszt: Jelölések tartóssága	Standard	tervezet DIN VDE 0627 szabvány, 6.2.2 / 09.91 szakasz, DIN IEC 512 szabvány, 7. rész, 5 / 05.94 szakasz
	Teszt	tartósság

## Műszaki adatok

Kéértékelés

átadva


## Fontos megjegyzés

IPC megfelelés	A termékek fejlesztése, gyártása és szállítása a nemzetközileg elismert IPC-A-610 szabvány „megengedhető” kategóriája szerint történt. A termékekkel kapcsolatos további követelményeket kérésre kiértékeljük.
Megjegyzések	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Additional variants on request</li> <li>• Rated current related to rated cross-section &amp; min. No. of poles.</li> <li>• Rated cross-section depends on crimp contact used.</li> <li>• P on drawing = pitch</li> <li>• Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.</li> <li>• In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load</li> <li>• Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months</li> </ul>

## Besorolások

ETIM 8.0	EC002638	ETIM 9.0	EC002638
ETIM 10.0	EC002638	ECLASS 14.0	27-46-02-02
ECLASS 15.0	27-46-02-02		

**Product image**



**Dimensional drawing**



**Graph**



## Tartozékok

## Blokkok NYÁK felszereléséhez



Kis komponens, nagy hatás:

A rápatintható rögzítőelemek fokozzák a teljes csatlakozódugó mechanikai szilárdságát azért, hogy

- rögzítik az összekötő elemeket a kapcsolási táblákra
- rezgésálló összekötést biztosítanak az aljzatok és a dugók között

Rápatintható vagy előkonfekcionált – mindig a megfelelő megoldás:

- Kopásálló, pontos illeszkedésű csapos illesztésű csatlakozás

- Tartós fém menetes betétek

- Minden kilépési irányhoz alkalmas

Maximális stabilitás, minimális erő kifejtés:

- Rendkívül ellenálló a gyakori rögzítési műveletekkel szemben

- Teljes készlet az egyszerű választáshoz

Az eredmény: a forrasztási pontok, érintkezők és a teljes modul jobban ellenáll a mechanikai igénybevételnek, például a rezgéseknek és húzóterheléseknek.

## Általános rendelési adatok

Típus	SLA BB 12R SW	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1626880000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Tartozékok, Rögzítőblokk, fekete, Pólusszám: 0
GTIN (EAN)	4008190198213	
Qty.	100 ST	
Típus	SLA BB 12R OR	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1593450000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Tartozékok, Rögzítőblokk, narancssárga, Pólusszám: 0
GTIN (EAN)	4008190122164	
Qty.	100 ST	
Típus	SLA BB 11R SW	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1692340000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Tartozékok, Rögzítőblokk, fekete, Pólusszám: 0
GTIN (EAN)	4008190864965	
Qty.	20 ST	
Típus	SLA BB 11R OR	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1604120000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Tartozékok, Rögzítőblokk, narancssárga, Pólusszám: 0
GTIN (EAN)	4008190182977	
Qty.	20 ST	

## BLC 5.08/02/180BR BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Kódoló elemek



Csak azt kapcsolja össze, amit kell: a megfelelő csatlakozást a megfelelő helyen.

A kódolási elemek és reteszelő eszközök egyértelműen hozzárendelik a csatlakozóelemeket a gyártási és az üzemelési folyamat során

A kódolási elemeket és a reteszelő eszközöket a szerelés előtt vagy a kábelkonfekcionálás fázisában kell behelyezni. A Weidmüller alternatívája: online konfigurálás a változatkonfigurátor segítségével a szállítás előtti előzetes kódoláshoz.

A kapcsolási táblán történő hibás konfekcionálás és az összekötő elemek téves csatlakoztatása többé nem lehetséges.

Az előny: nincs hibakeresés a gyártás során, és nem merül fel a felhasználó által okozott üzemelési hiba.

## Általános rendelési adatok

Típus	BLZ/SL KO BK BX	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1545710000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Tartozékok, Kódoló elem, fekete, Pólusszám: 1
GTIN (EAN)	4008190087142	
Qty.	50 ST	
Típus	BLZ/SL KO OR BX	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1573010000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Tartozékok, Kódoló elem, narancssárga, Pólusszám: 1
GTIN (EAN)	4008190048396	
Qty.	100 ST	

## Krimpelhető érintkezők



## Általános rendelési adatok

Típus	DFFC 0.22-0.35 SN 3000	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1604230000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Érintkező, ónozott, Max. rögzítési tartomány : 0.35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4008190117498	
Qty.	3000 ST	
Típus	DFFC 0.22-0.35 SN E	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1604250000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Érintkező, ónozott, Max. rögzítési tartomány : 0.35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4008190042905	
Qty.	250 ST	

## BLC 5.08/02/180BR BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	DFFC 0.5-1.0 SN 3000	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1480000000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Érintkező, ónozott, Max. rögzítési tartomány : 1 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4008190179175	
Qty.	3000 ST	
Típus	DFFC 0.5-1.0 SN E	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1567060000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Érintkező, ónozott, Max. rögzítési tartomány : 1 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4008190166991	
Qty.	250 ST	
Típus	DFFC 1.5-2.5 SN 2500	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1480100000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Érintkező, ónozott, Max. rögzítési tartomány : 2.5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4008190100414	
Qty.	2500 ST	
Típus	DFFC 1.5-2.5 SN E	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1567070000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Érintkező, ónozott, Max. rögzítési tartomány : 2.5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4008190059071	
Qty.	250 ST	

### ... Weidmüller DFF és ZRV érintkezőkhöz



Krimpelőszerszámok esztergált/sajtolt érintkezőkhöz


- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Ütközővel az érintkezők pontos pozicionálásához.

### Általános rendelési adatok

Típus	HTF DFF	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9014140000</a>	Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 0.22mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , B-krimp
GTIN (EAN)	4008190297305	
Qty.	1 ST	

## Tartozékok

## Segédberendezések



Még intelligensebb. Még hatékonyabb. Még gyorsabb. A kiegészítő szerszámok leegyszerűsítik az összekötési komponensek bekötésének és konfigurálásának folyamatát:

- Konfekcionálási sínek IDC érintkezős aljzathoz (BL- IDC típus), például kapcsolókaros présekben. Minden vezeték egyszerre csatlakozik.
- A kioldó- és bontó szerszámok kioldják a krimpelt érintkezőket a krimpelt dugaszcsatlakozókban (BLC és BLAC típus).
- A működtető karok megnyitják az egyes szorítópontokat a dugaszolható húzórugós csatlakozásoknál.

A cél: gyorsabb, hatékonyabb munkavégzés

Az eredmény: hatékony, professzionális munkavégzés.

## Általános rendelési adatok

Típus	DFFC EW2	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1803790000</a>	PCB plug-in connector
GTIN (EAN)	4032248259311	
Qty.	10 ST	

## BLC 5.08/02/180BR BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Ellendarab

### SLDF 5.08



Dugós csatlakozó panelen átmenő szereléssel opcionális lezáró funkcióval. Belső csatlakozás lapos csatlakozós vagy forrasztott csatlakozással. Ezekon a dugaszokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók.

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 15 A (IEC) / 10 A (UL)

### Általános rendelési adatok

Típus	SLDF 5.08 L/F 2 SN BK BX	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1635740000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, 5.08 mm, Pólusszám: 2, 180°, Lapos csatlakozás, Forrasztott csatlakozás, Doboz
GTIN (EAN)	4008190264161	
Qty.	60 ST	
Típus	SLDF 5.08 L/F 2 SN OR BX	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1599130000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, 5.08 mm, Pólusszám: 2, 180°, Lapos csatlakozás, Forrasztott csatlakozás, Doboz
GTIN (EAN)	4008190175931	
Qty.	60 ST	

### SL 5.08/135



Dugós csatlakozók 135°-os kivezetéssel. A forrasztócsúcs hossza hullámforrasztáshoz optimalizált. A tűs érintkezősorokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók.

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17 A (IEC) / 15 A (UL)

### Általános rendelési adatok

Típus	SL 5.08/02/135 3.2SN OR...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1603060000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, nyitott oldal, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 2, 135°, Forrasztótüske hossza (I): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz
GTIN (EAN)	4008190095512	
Qty.	100 ST	

## BLC 5.08/02/180BR BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Ellendarab

## SL 5.08/135B



Dugós csatlakozók 135°-os kivezetéssel. A forrasztócsúcs hossza hullámforrasztáshoz optimalizált. A tűs érintkezősorokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók.

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17 A (IEC) / 15 A (UL)

## Általános rendelési adatok

Típus	SL 5.08/02/135B 3.2SN O...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1605530000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Illeszkedik a rögzítőtömbökhöz, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám:
GTIN (EAN)	4008190104290	2, 135°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga,
Qty.	100 ST	Doboz

## SL 5.08/180



Dugós csatlakozók egyenes kivezetéssel. A forrasztócsúcs hossza hullámforrasztáshoz optimalizált. A tűs érintkezősorokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók.

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 18 A (IEC) / 15 A (UL)

## Általános rendelési adatok

Típus	SL 5.08/02/180 3.2SN OR...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1517260000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, nyitott oldal, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 2, 180°, Forrasztótüske
GTIN (EAN)	4008190034795	hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz
Qty.	100 ST	

## SL 5.08/180B



Dugós csatlakozók egyenes kivezetéssel. A forrasztócsúcs hossza hullámforrasztáshoz optimalizált. A tűs érintkezősorokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók.

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 18 A (IEC) / 15 A (UL)

## BLC 5.08/02/180BR BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Ellendarab

### Általános rendelési adatok

Típus	SL 5.08/02/180B 3.2SN O...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1519560000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Illeszkedik a rögzítőtömbökhöz, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 2, 180°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz
GTIN (EAN)	4008190083892	
Qty.	100 ST	Doboz

### SL 5.08/90



Dugós csatlakozók 90°-os kivezetéssel. A forrasztócsúcs hossza hullámforrasztáshoz optimalizált. A tűs érintkezősorokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók.

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 18 A (IEC) / 15 A (UL)

### Általános rendelési adatok

Típus	SL 5.08/02/90 3.2SN OR ...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1508060000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, nyitott oldal, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 2, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz
GTIN (EAN)	4008190189006	
Qty.	100 ST	

### SL 5.08/90B



Dugós csatlakozók 90°-os kivezetéssel. A forrasztócsúcs hossza hullámforrasztáshoz optimalizált. A tűs érintkezősorokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók.

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 18 A (IEC) / 15 A (UL)

### Általános rendelési adatok

Típus	SL 5.08/02/90B 3.2SN BK...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1510310000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Illeszkedik a rögzítőtömbökhöz, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 2, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz
GTIN (EAN)	4008190477684	
Qty.	100 ST	
Típus	SL 5.08/02/90B 3.2SN OR...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1510360000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Illeszkedik a rögzítőtömbökhöz, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 2, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz
GTIN (EAN)	4008190180188	
Qty.	100 ST	Doboz

## BLC 5.08/02/180BR BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Ellendarab

www.weidmueller.com

## SL 5.08HC/180



Tűs érintkezősorok üvegszál-erősítésű műanyagból, egyenes huzalkimenettel, hullámforrasztáshoz optimalizálva. A karimás változatok (F) az ellentétes oldali csatlakozóra vagy az áramköri lapra csavarozhatók. A forrasztható peremes (LF) aljzat használata esetén nincs szükség az áramköri lap csavaros kiegészítő csatlakoztatására. A forrasztási helyeket is védi a mechanikus behatás ellen. Valamennyi tűs érintkezősor kézzel kódolható vagy már kódoltan rendelhető. HC = nagyáramú

## Általános rendelési adatok

Típus	SL 5.08HC/02/180 3.2SN ...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1148080000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, nyitott oldal, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 2, 180°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz
GTIN (EAN)	4032248934386	
Qty.	100 ST	
Típus	SL 5.08HC/02/180 3.2SN ...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1146320000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, nyitott oldal, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 2, 180°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz
GTIN (EAN)	4032248108916	
Qty.	100 ST	

## SL 5.08HC/180B



Tűs érintkezősorok üvegszál-erősítésű műanyagból, egyenes huzalkimenettel, hullámforrasztáshoz optimalizálva. A karimás változatok (F) az ellentétes oldali csatlakozóra vagy az áramköri lapra csavarozhatók. A forrasztható peremes (LF) aljzat használata esetén nincs szükség az áramköri lap csavaros kiegészítő csatlakoztatására. A forrasztási helyeket is védi a mechanikus behatás ellen. Valamennyi tűs érintkezősor kézzel kódolható vagy már kódoltan rendelhető. HC = nagyáramú

## Általános rendelési adatok

Típus	SL 5.08HC/02/180B 3.2SN...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1149400000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Illeszkedik a rögzítőtömbökhöz, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 2, 180°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz
GTIN (EAN)	4032248934669	
Qty.	100 ST	
Típus	SL 5.08HC/02/180B 3.2SN...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1147300000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Illeszkedik a rögzítőtömbökhöz, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 2, 180°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz
GTIN (EAN)	4032248933839	
Qty.	100 ST	

## BLC 5.08/02/180BR BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Ellendarab

www.weidmueller.com

## SL 5.08HC/180G



Tűs érintkezősorok üvegszál-erősítésű műanyagból, egyenes huzalkimenettel, hullámforrasztáshoz optimalizálva. A karimás változatok (F) az ellentétes oldali csatlakozóra vagy az áramköri lapra csavarozhatók. A forrasztható peremes (LF) aljzat használata esetén nincs szükség az áramköri lap csavaros kiegészítő csatlakoztatására. A forrasztási helyeket is védi a mechanikus behatás ellen. Valamennyi tűs érintkezősor kézzel kódolható vagy már kódoltan rendelhető. HC = nagyáramú

## Általános rendelési adatok

Típus	SL 5.08HC/02/180G 3.2SN...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1148630000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Oldalt zárt, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 2, 180°, Forrasztótűske
GTIN (EAN)	4032248934409	hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz
Qty.	100 ST	
Típus	SL 5.08HC/02/180G 3.2SN...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1146730000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Oldalt zárt, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 2, 180°, Forrasztótűske
GTIN (EAN)	4032248108688	hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz
Qty.	100 ST	

## SL 5.08HC/90



Tűs érintkezősorok üvegszál-erősítésű műanyagból, 90°-os kivezetéssel, hullámforrasztáshoz optimalizálva. A karimás változatok (F) az ellentétes oldali csatlakozóra vagy az áramköri lapra csavarozhatók. A forrasztható peremes (LF) aljzat használata esetén nincs szükség az áramköri lap csavaros kiegészítő csatlakoztatására. A forrasztási helyeket is védi a mechanikus behatás ellen. Valamennyi tűs érintkezősor kézzel kódolható vagy már kódoltan rendelhető. HC = nagyáramú

## Általános rendelési adatok

Típus	SL 5.08HC/02/90 3.2SN B...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1155030000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, nyitott oldal, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 2, 90°, Forrasztótűske
GTIN (EAN)	4050118050813	hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz
Qty.	100 ST	
Típus	SL 5.08HC/02/90 3.2SN O...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1146720000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, nyitott oldal, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 2, 90°, Forrasztótűske
GTIN (EAN)	4050118051506	hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz
Qty.	100 ST	

## BLC 5.08/02/180BR BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Ellendarab

www.weidmueller.com

## SL 5.08HC/90B




Tűs érintkezősorok üvegszál-erősítésű műanyagból, 90°-os kivezetéssel, hullámforrasztáshoz optimalizálva. A karimás változatok (F) az ellentétes oldali csatlakozóra vagy az áramköri lapra csavarozhatók. A forrasztható peremes (LF) aljzat használata esetén nincs szükség az áramköri lap csavaros kiegészítő csatlakoztatására. A forrasztási helyeket is védi a mechanikus behatás ellen. Valamennyi tűs érintkezősor kézzel kódolható vagy már kódoltan rendelhető. HC = nagyáramú

## Általános rendelési adatok

Típus	SL 5.08HC/02/90B 3.2SN ...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1155580000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Illeszkedik a rögzítőtömbökhöz, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám:
GTIN (EAN)	4050118050356	2, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz
Qty.	100 ST	
Típus	SL 5.08HC/02/90B 3.2SN ...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1148030000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Illeszkedik a rögzítőtömbökhöz, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám:
GTIN (EAN)	4050118051049	2, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga,
Qty.	100 ST	Doboz

## SL 5.08HC/90G



Tűs érintkezősorok üvegszál-erősítésű műanyagból, 90°-os kivezetéssel, hullámforrasztáshoz optimalizálva. A karimás változatok (F) az ellentétes oldali csatlakozóra vagy az áramköri lapra csavarozhatók. A forrasztható peremes (LF) aljzat használata esetén nincs szükség az áramköri lap csavaros kiegészítő csatlakoztatására. A forrasztási helyeket is védi a mechanikus behatás ellen. Valamennyi tűs érintkezősor kézzel kódolható vagy már kódoltan rendelhető. HC = nagyáramú

## Általános rendelési adatok

Típus	SL 5.08HC/02/90G 3.2SN ...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1155320000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Oldalt zárt, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 2, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz
GTIN (EAN)	4050118050585	
Qty.	100 ST	
Típus	SL 5.08HC/02/90G 3.2SN ...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1147280000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Oldalt zárt, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 2, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz
GTIN (EAN)	4050118051278	
Qty.	100 ST	

## BLC 5.08/02/180BR BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Ellendarab

### SLDV 5.08/180



Tűs érintkezősor, forrasztócsúccsal, hullámforrasztáshoz optimalizálva. A dugaszokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók. HC = nagyáramú

#### Általános rendelési adatok

Típus	SLD 5.08V/04/180 3.2SN ...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1725650000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, nyitott oldal, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 4, 180°, Forrasztótűske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz
GTIN (EAN)	4032248061945	
Qty.	50 ST	

### SLDV 5.08/180B



Tűs érintkezősor, forrasztócsúccsal, hullámforrasztáshoz optimalizálva. A dugaszokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók. HC = nagyáramú

#### Általános rendelési adatok

Típus	SLD 5.08V/04/180B 3.2SN...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1726740000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Illeszkedik a rögzítőtömbökhöz, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 4, 180°, Forrasztótűske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz
GTIN (EAN)	4032248062621	
Qty.	50 ST	

### SLDV 5.08/90



Tűs érintkezősor, forrasztócsúccsal, hullámforrasztáshoz optimalizálva. A dugaszokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók. HC = nagyáramú

## BLC 5.08/02/180BR BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Ellendarab

## Általános rendelési adatok

Típus	SLD 5.08V/04/90 3.2 SN ...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1725170000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, nyitott oldal, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 4, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz
GTIN (EAN)	4032248060573	
Qty.	50 ST	

## SLDV 5.08/90B



Tűs érintkezősor, forrasztócsúccsal, hullámforrasztáshoz optimalizálva. A dugaszokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók. HC = nagyáramú

## Általános rendelési adatok

Típus	SLD 5.08V/04/90B 3.2 SN...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1726280000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Illeszkedik a rögzítőtömbökhöz, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 4, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz
GTIN (EAN)	4032248061259	
Qty.	50 ST	

## SL-SMT 5.08/180 Box



Hőálló, egyenes, tűs érintkezősor. Dobozban vagy szalagon. Szalagon és 1,5 mm-es forraszcúccsal, automata összeszereléshez optimalizálva. 3,2 mm forrasztócsúcs, reflow- és hullámforrasztáshoz. A tűs érintkezősorokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók. HC = nagyáramú

## Általános rendelési adatok

Típus	SL-SMT 5.08HC/02/180 1....	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1775522001</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, nyitott oldal, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 5.08 mm, Pólusszám: 2, 180°, Forrasztótüske hossza (l): 1.5 mm, ónozott, fekete, Doboz
GTIN (EAN)	4032248157549	
Qty.	100 ST	
Típus	SL-SMT 5.08HC/02/180 3....	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1837980000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, nyitott oldal, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 5.08 mm, Pólusszám: 2, 180°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz
GTIN (EAN)	4032248348046	
Qty.	100 ST	


## BLC 5.08/02/180BR BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Ellendarab

www.weidmueller.com

### SL-SMT 5.08/180 Tape




Hőálló, egyenes, tűs érintkezősor. Dobozban vagy szalagon. Szalagon és 1,5 mm-es forraszcsőccsal, automata összeszereléshez optimalizálva. 3,2 mm forrasztócsúcs, reflow- és hullámforrasztáshoz. A tűs érintkezősorokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók. HC = nagyáramú

### Általános rendelési adatok

Típus	SL-SMT 5.08HC/02/180 1...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1821100000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, nyitott oldal, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 5.08 mm, Pólusszám: 2, 180°
GTIN (EAN)	4032248319749	Forrasztótüske hossza (l): 1.5 mm, ónozott, fekete, Tape
Qty.	250 ST	

### SL-SMT 5.08/180G Box



Hőálló tűs érintkezősor, dobozba csomagolva, vagy szalagon. Szalagon, 1,5 mm-es forraszcsőccsal, automata összeszereléshez optimalizálva. 3,2 mm forrasztócsúcs, reflow- és hullámforrasztáshoz. A tűs érintkezősorokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók. HC = nagyáramú

### Általános rendelési adatok

Típus	SL-SMT 5.08HC/02/180G 1...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1775922001</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Oldalt zárt, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 5.08 mm, Pólusszám: 2, 180°
GTIN (EAN)	4032248158911	Forrasztótüske hossza (l): 1.5 mm, ónozott, fekete, Doboz
Qty.	100 ST	
Típus	SL-SMT 5.08HC/02/180G 3...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1838210000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Oldalt zárt, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 5.08 mm, Pólusszám: 2, 180°
GTIN (EAN)	4032248348275	Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz
Qty.	100 ST	

## BLC 5.08/02/180BR BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Ellendarab

www.weidmueller.com

### SL-SMT 5.08/180G Tape



Hőálló tűs érintkezősor, dobozba csomagolva, vagy szalagon. Szalagon, 1,5 mm-es forraszcsőccsal, automata összeszereléshez optimalizálva. 3,2 mm forrasztócsúcs, reflow- és hullámforrasztáshoz. A tűs érintkezősorokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók. HC = nagyáramú

### Általános rendelési adatok

Típus	SL-SMT 5.08HC/02/180G 1...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1820170000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Oldalt zárt, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 5.08 mm, Pólusszám: 2, 180°.
GTIN (EAN)	4032248315680	Forrasztótüske hossza (l): 1.5 mm, ónozott, fekete, Tape
Qty.	250 ST	

### SL-SMT 5.08/270GH Box



Hőálló, egyenes, tűs érintkezősor. Dobozban vagy szalagon és 1,5 mm-es forraszcsőccsal, automata összeszereléshez optimalizálva. 3,2 mm forrasztócsúcs, reflow- és hullámforrasztáshoz. A tűs érintkezősorokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók. HC = nagyáramú

### Általános rendelési adatok

Típus	SL-SMT 5.08HC/02/270GH ...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1876340000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Oldalt zárt, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 5.08 mm, Pólusszám: 2, 270°.
GTIN (EAN)	4032248466818	Forrasztótüske hossza (l): 1.5 mm, ónozott, fekete, Doboz
Qty.	100 ST	
Típus	SL-SMT 5.08HC/02/270GH ...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1877370000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Oldalt zárt, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 5.08 mm, Pólusszám: 2, 270°.
GTIN (EAN)	4032248468003	Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz
Qty.	100 ST	

## BLC 5.08/02/180BR BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Ellendarab

www.weidmueller.com

## SL-SMT 5.08/270GH Tape



Hőálló, egyenes, tűs érintkezősor. Dobozban vagy szalagon. Szalagon és 1,5 mm-es forraszcscúccsal, automata összeszereléshez optimalizálva. 3,2 mm forrasztócsúcs, reflow- és hullámforrasztáshoz. A tűs érintkezősorokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók. HC = nagyáramú

## Általános rendelési adatok

Típus	SL-SMT 5.08HC/02/270GH ...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1877560000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Oldalt zárt, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 5.08 mm, Pólusszám: 2, 270°.
GTIN (EAN)	4032248468188	Forrasztótűske hossza (l): 1.5 mm, ónozott, fekete, Tape
Qty.	335 ST	
Típus	SL-SMT 5.08HC/02/270GH ...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1877810000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Oldalt zárt, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 5.08 mm, Pólusszám: 2, 270°.
GTIN (EAN)	4032248468461	Forrasztótűske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Tape
Qty.	335 ST	

## SL-SMT 5.08/270GL Box



Hőálló, egyenes, tűs érintkezősor. Dobozban vagy szalagon. Szalagon és 1,5 mm-es forraszcscúccsal, automata összeszereléshez optimalizálva. 3,2 mm forrasztócsúcs, reflow- és hullámforrasztáshoz. A tűs érintkezősorokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók. HC = nagyáramú

## Általános rendelési adatok

Típus	SL-SMT 5.08HC/02/270GL ...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1877100000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Oldalt zárt, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 5.08 mm, Pólusszám: 2, 270°.
GTIN (EAN)	4032248467570	Forrasztótűske hossza (l): 1.5 mm, ónozott, fekete, Doboz
Qty.	100 ST	
Típus	SL-SMT 5.08HC/02/270GL ...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1877470000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Oldalt zárt, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 5.08 mm, Pólusszám: 2, 270°.
GTIN (EAN)	4032248468096	Forrasztótűske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz
Qty.	100 ST	

## BLC 5.08/02/180BR BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Ellendarab

www.weidmueller.com

## SL-SMT 5.08/270GL Tape



Hőálló, egyenes, tűs érintkezősor. Dobozban vagy szalagon. Szalagon és 1,5 mm-es forraszcsőccsal, automata összeszereléshez optimalizálva. 3,2 mm forrasztócsúcs, reflow- és hullámforrasztáshoz. A tűs érintkezősorokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók. HC = nagyáramú

## Általános rendelési adatok

Típus	SL-SMT 5.08HC/02/270GL ...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1877740000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Oldalt zárt, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 5.08 mm, Pólusszám: 2, 270°.
GTIN (EAN)	4032248467891	Forrasztótüske hossza (l): 1.5 mm, ónozott, fekete, Tape
Qty.	350 ST	

## SL-SMT 5.08HC/90 Box



Hőálló, 90°-os tűs érintkezősor Dobozban vagy szalagon. Szalagon, 1,5 mm-es forraszcsőccsal, automata összeszereléshez optimalizálva. 3,2 mm forrasztócsúcs, reflow- és hullámforrasztáshoz. A tűs érintkezősorokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók. HC = nagyáramú

## Általános rendelési adatok

Típus	SL-SMT 5.08HC/02/90 1.5...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1774762001</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, nyitott oldal, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 5.08 mm, Pólusszám: 2, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 1.5 mm, ónozott, fekete, Doboz
GTIN (EAN)	4032248155699	
Qty.	100 ST	
Típus	SL-SMT 5.08HC/02/90 3.2...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1779950000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, nyitott oldal, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 5.08 mm, Pólusszám: 2, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz
GTIN (EAN)	4032248165278	
Qty.	100 ST	

## BLC 5.08/02/180BR BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Ellendarab

www.weidmueller.com

## SL-SMT 5.08HC/90 Tape



Hőálló, 90°-os tűs érintkezősor Dobozban vagy szalagon. Szalagon, 1,5 mm-es forraszcúccsal, automata összeszereléshez optimalizálva. 3,2 mm forrasztócsúcs, reflow- és hullámforrasztáshoz. A tűs érintkezősorokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók. HC = nagyáramú

## Általános rendelési adatok

Típus	SL-SMT 5.08HC/02/90 1.5...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1821160000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, nyitott oldal, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 5.08 mm, Pólusszám: 2, 90°, Forrasztótűske
GTIN (EAN)	4032248319800	hossza (l): 1.5 mm, ónozott, fekete, Tape
Qty.	350 ST	

## SL-SMT 5.08HC/90G Box



Hőálló tűs érintkezősor, dobozba csomagolva, vagy szalagon. Szalagon, 1,5 mm-es forraszcúccsal, automata összeszereléshez optimalizálva. 3,2 mm forrasztócsúcs, reflow- és hullámforrasztáshoz. A tűs érintkezősorokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók. HC = nagyáramú

## Általános rendelési adatok

Típus	SL-SMT 5.08HC/02/90G 1....	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1775002001</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Oldalt zárt, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 5.08 mm, Pólusszám: 2, 90°, Forrasztótűske
GTIN (EAN)	4032248156023	hossza (l): 1.5 mm, ónozott, fekete, Doboz
Qty.	100 ST	
Típus	SL-SMT 5.08HC/02/90G 3....	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1780180000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Oldalt zárt, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 5.08 mm, Pólusszám: 2, 90°, Forrasztótűske
GTIN (EAN)	4032248165506	hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz
Qty.	100 ST	

## BLC 5.08/02/180BR BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Ellendarab

www.weidmueller.com

### SL-SMT 5.08HC/90G Tape




Hőálló tűs érintkezősor, dobozba csomagolva, vagy szalagon. Szalagon, 1,5 mm-es forraszcsőccsal, automata összeszereléshez optimalizálva. 3,2 mm forrasztócsúcs, reflow- és hullámforrasztáshoz. A tűs érintkezősorokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók. HC = nagyáramú

### Általános rendelési adatok

Típus	SL-SMT 5.08HC/02/90G 1...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1821140000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Oldalt zárt, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 5.08 mm, Pólusszám: 2, 90°, Forrasztótűske
GTIN (EAN)	4032248319787	hossza (!): 1.5 mm, ónozott, fekete, Tape
Qty.	350 ST	

### SLF 5.08/180 SN



Tűs érintkezősor PUSH IN csatlakozástechnikával, egyenes leágazási iránnyal, BLF 5.08HC elemmel együtt átvezető céljára vezeték-vezeték típusú alkalmazásokhoz. A tűs csatlakozókon hely található a feliratozáshoz, és kódolhatók.

### Általános rendelési adatok

Típus	SLF 5.08/02/180 SN BK BX	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1335560000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, dugasz, 5.08 mm, Pólusszám: 2, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Doboz
GTIN (EAN)	4050118138740	
Qty.	180 ST	
Típus	SLF 5.08/02/180 SN OR BX	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1335330000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, dugasz, 5.08 mm, Pólusszám: 2, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Doboz
GTIN (EAN)	4050118138559	
Qty.	180 ST	


## BLC 5.08/02/180BR BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Ellendarab

www.weidmueller.com

## SLF 5.08/180B SN




Tűs érintkezősor PUSH IN csatlakozástechnikával, egyenes leágazási iránnyal, BLF 5.08HC elemmel együtt átvezető céljára vezeték-vezeték típusú alkalmazásokhoz. A tűs csatlakozókon hely található a feliratozáshoz, és kódolhatók.

## Általános rendelési adatok

Típus	SLF 5.08/02/180B SN BK ...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1335770000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, dugasz, 5.08 mm, Pólusszám: 2, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.:
GTIN (EAN)	4050118140590	3.31 mm <sup>2</sup> , Doboz
Qty.	150 ST	
Típus	SLF 5.08/02/180B SN OR ...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1335440000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, dugasz, 5.08 mm, Pólusszám: 2, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.:
GTIN (EAN)	4050118138832	3.31 mm <sup>2</sup> , Doboz
Qty.	150 ST	

## SLF 5.08/180DF SN



Tűs érintkezősor PUSH IN csatlakozástechnikával, egyenes leágazási iránnyal, BLF 5.08HC elemmel együtt átvezető céljára vezeték-vezeték típusú alkalmazásokhoz. A tűs csatlakozókon hely található a feliratozáshoz, és kódolhatók.

## Általános rendelési adatok

Típus	SLF 5.08/02/180DF SN OR...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1353580000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, dugasz, 5.08 mm, Pólusszám: 2, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.:
GTIN (EAN)	4050118156430	3.31 mm <sup>2</sup> , Doboz
Qty.	54 ST	


## BLC 5.08/02/180BR BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Ellendarab

### SLT 5.08/180DF SN




Dugaszok csavaros FELSŐ kábeles csatlakozással A dugaszon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók.

- 0,2 - 2,5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 16 A (IEC) / 10 A (UL)

#### Általános rendelési adatok

Típus	SLT 5.08/02/180DF SN OR...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1353350000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, dugasz, 5.08 mm, Pólusszám: 2, 180°, Felső csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.:
GTIN (EAN)	4050118156645	2.5 mm <sup>2</sup> , Doboz
Qty.	54 ST	

### SLT 5.08B




Dugaszok csavaros FELSŐ kábeles csatlakozással A dugaszon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók.

- 0,2 - 2,5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 16 A (IEC) / 10 A (UL)

#### Általános rendelési adatok

Típus	SLT 5.08/02/180B SN OR ...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1611710000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, dugasz, 5.08 mm, Pólusszám: 2, 180°, Felső csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.:
GTIN (EAN)	4008190192594	2.5 mm <sup>2</sup> , Doboz
Qty.	100 ST	

### SLS 5.08/180 SN



Dugók húzókenyeges csavaros huzalcsatlakozási rendszerrel. A dugaszokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók.

- 0,2 - 2,5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 21,5 A (IEC) / 15 A (UL)


**BLC 5.08/02/180BR BK BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Ellendarab****Általános rendelési adatok**

Típus	SLS 5.08/02/180 SN OR BX	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1627090000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, dugasz, 5.08 mm, Pólusszám: 2, 180°.
GTIN (EAN)	4008190199609	Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.:
Qty.	180 ST	3.31 mm <sup>2</sup> , Doboz


**SLS 5.08/180B**

Dugók húzókegyeles csavaros huzalcsatlakozási rendszerrel. A dugaszokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók.

- 0,2 - 2,5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 21,5 A (IEC) / 15 A (UL)

**Általános rendelési adatok**

Típus	SLS 5.08/02/180B SN OR ...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1627240000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, dugasz, 5.08 mm, Pólusszám: 2, 180°.
GTIN (EAN)	4008190199753	Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.:
Qty.	150 ST	3.31 mm <sup>2</sup> , Doboz

**SLS 5.08/180DF SN**

Dugók húzókegyeles csavaros huzalcsatlakozási rendszerrel. A dugaszokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók.

- 0,2 - 2,5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 21,5 A (IEC) / 15 A (UL)

**Általános rendelési adatok**

Típus	SLS 5.08/02/180DF SN OR...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1353470000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, dugasz, 5.08 mm, Pólusszám: 2, 180°.
GTIN (EAN)	4050118156218	Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.:
Qty.	54 ST	3.31 mm <sup>2</sup> , Doboz