


## BLC 5.08/09/180BR BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

### Product image



Hüvelyes dugók a feszítőrugós vezetékcsatlakoztatási módszer használatával. A hüvelyes dugók helyet biztosítanak a feliratozáshoz és kóddal lehetnek ellátva.

- 0,25 - 2,5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 21 A (IEC) / 10 A (UL)

### Általános rendelési adatok

|                |  |
|----------------|--|
| Változat       | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 9, 180°, Krimpelhető csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm <sup>2</sup> , Doboz |
| Rendelési szám | <a href="#">1712180000</a>   |
| Típus          | BLC 5.08/09/180BR BK BX  |
| GTIN (EAN)     | 4008190935191  |
| Qty.           | 50 Darab   |
| Termékadatok   | IEC: 400 V / 21 A<br>UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 14  |
| Csomagolás     | Doboz  |

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| ROHS                   | Megfelel                    |
| UL File Number Search  | <a href="#">UL weboldal</a> |
| Tanúsítvány száma (UR) | E60693                      |

## Méreték és tömegek

|             |          |                  |             |
|-------------|----------|------------------|-------------|
| Mélység     | 24.5 mm  | Mélység (coll)   | 0.9646 inch |
| Magasság    | 10.1 mm  | Magasság (coll)  | 0.3976 inch |
| Szélesség   | 47.72 mm | Szélesség (coll) | 1.8787 inch |
| Nettó tömeg | 5.19 g   |                  |             |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## System Parameters

| Termékcsalád                            | OMNIMATE Signal<br>- sorozat BL/SL 5.08 | Csatlakozás típusa                    | Terepi csatlakozás                      |
|---|---|---------------------------------------|---|
| Vezetékcsatlakozás-technika             | Krimpelhető csatlakozás                 | Raszter mm-ben (P)                    | 5.08 mm                                 |
| Raszter inch-ben (P)                    | 0.200 "                                 | Vezeték kimeneti irány                | 180°                                    |
| Pólusszám                               | 9                                       | L1, mm                                | 40.64 mm                                |
| L1, inch                                | 1.600 "                                 | Sorok száma                           | 1                                       |
| Érintkezősorok száma                    | 1                                       | Névleges keresztmetszet               | 2.5 mm <sup>2</sup>                     |
| Érintésvédelem a DIN VDE 57 106 szerint | Ujjak számára biztonságos               | Érintésvédelem a DIN VDE 0470 szerint | IP 20 dugaszolva / IP 10 nem dugaszolva |
| Védelmi osztály                         | IP20                                    | Térfogati ellenállás                  | ≤5 mΩ                                   |
| Kódolható                               | Igen                                    | Csupaszolási hossz                    | 5 mm                                    |
| Dugaszolási ciklusok                    | 25                                      | Dugaszolási erő/pólus, max.           | 8.5 N                                   |
| Húzóerő / pólus, max.                   | 6.5 N                                   |                                       |   |

## Anyagjellemzők

|   |                            |   |            |
|---|----------------------------|---|------------|
| Szigetelőanyag                              | PBT GF                     | Szín                                    | fekete     |
| Színskála (hasonló)                         | RAL 9011                   | Szigetelőanyag csoport                  | IIIa       |
| Készítőtképzési összehasonlítási szám (CTI) | ≥ 200                      | Moisture Level (MSL)                    |            |
| UL 94 éghetőségi osztály                    | V-0                        | Érintkező anyaga                        | Cu-ötvozet |
| Dugaszolható csatlakozás rétegszerkezete    | 4...8 µm Sn hot-dip tinned | Tárolási hőmérséklet, min.              | -40 °C     |
| Tárolási hőmérséklet, max.                  | 70 °C                      | Üzemi hőmérséklet, min.                 | -50 °C     |
| Üzemi hőmérséklet, max.                     | 100 °C                     | Hőmérsékleti tartomány, telepítés, min. | -25 °C     |
| Hőmérsékleti tartomány, telepítés, max.     | 100 °C                     |   |            |

## Névleges adatok IEC szerint

|   |                        |  |      |
|---|------------------------|--|------|
| szabvány szerint tesztelve                    | IEC 60664-1, IEC 61984 | Névleges áram, min. pólusszám (Tu=20 °C) | 21 A |
| Névleges áram, maximális pólusszám (Tu=20 °C) | 14.5 A                 | Névleges áram, min. pólusszám (Tu=40°C)  | 18 A |

## BLC 5.08/09/180BR BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

|  |        |  |                  |
|--|--------|--|------------------|
| Névleges áram, maximális pólusszám (Tu=40°C)                                       | 12.5 A | Névleges feszültség a II/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez      | 400 V            |
| Névleges feszültség a III/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez       | 320 V  | Névleges feszültség a III/3 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez     | 250 V            |
| Névleges lökőfeszültség a II/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez    | 4 kV   | Névleges lökőfeszültség a III/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez | 4 kV             |
| Névleges lökőfeszültség a III/3 túlfeszültség osztályhoz / szennyeződés mértékéhez | 4 kV   | Rövid idejű határáram ellenállás   | 3 x 1s mit 120 A |

## Csomagolás

|               |           |               |           |
|---------------|-----------|---------------|-----------|
| Csomagolás    | Doboz     | VPE hosszúság | 144.00 mm |
| VPE szélesség | 113.00 mm | VPE magasság  | 69.00 mm  |

## Csatlakoztatható vezetékek

|   |                      |   |                     |
|---|----------------------|---|---------------------|
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min. | 0.22 mm <sup>2</sup> | Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.   | AWG 24               | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.   | AWG 14              |
| Flexibilis, min. H05(07) V-K                    | 0.5 mm <sup>2</sup>  | Flexibilis, max. H05(07) V-K                    | 2.5 mm <sup>2</sup> |

Hivatkozási szöveg  
A műanyag gallér külső átmérője nem lehet nagyobb az osztásnál (P), Az érvéghüvelyek hosszát a terméknek és a névleges feszültségnek megfelelően kell megválasztani.

## CSA névleges adatok

|   |  |   |           |
|---|--|---|-----------|
| Intézet (CSA)                                       | CSA  | Tanúsítvány száma (CSA)                             | 12400-374 |
| Névleges feszültség (B felhasználási csoport / CSA) | 300 V  | Névleges feszültség (D felhasználási csoport / CSA) | 300 V     |
| Névleges áram (B felhasználási csoport / 10 A CSA)  |  | Névleges áram (D felhasználási csoport / 10 A CSA)  |           |
| Vezeték keresztmetszet, AWG, min.                   | AWG 26   | Vezeték keresztmetszet, AWG, max.                   | AWG 14    |
| Hivatkozás a tanúsítási értékekre                   | A megadott adatok maximális értékek - lásd a tanúsítványt. |   |           |

## UL 1059 névleges adatok

|   |  |   |        |
|---|--|---|--------|
| Intézet (UR)  | UR   | Tanúsítvány száma (UR)                                  | E60693 |
| Névleges feszültség (B felhasználási csoport / UL 1059) | 300 V  | Névleges feszültség (D felhasználási csoport / UL 1059) | 300 V  |
| Névleges áram (B felhasználási csoport / UL 1059)       | 10 A   | Névleges áram (D felhasználási csoport / UL 1059)       | 10 A   |
| Vezeték keresztmetszet, AWG, min.                       | AWG 26   | Vezeték keresztmetszet, AWG, max.                       | AWG 14 |
| Hivatkozás a tanúsítási értékekre                       | A megadott adatok maximális értékek - lásd a tanúsítványt. |   |        |

## Típusvizsgálatok

|                             |          |   |
|-----------------------------|----------|---|
| Teszt: Jelölések tartóssága | Standard | tervezet DIN VDE 0627 szabvány, 6.2.2 / 09.91 szakasz, DIN IEC 512 szabvány, 7. rész, 5 / 05.94 szakasz |
|                             | Teszt    | tartósság   |

## Műszaki adatok

Kértékelés

átadva


### Fontos megjegyzés

|                |   |
|----------------|---|
| IPC megfelelés | A termékek fejlesztése, gyártása és szállítása a nemzetközileg elismert IPC-A-610 szabvány „megengedhető” kategóriája szerint történt. A termékekkel kapcsolatos további követelményeket kérésre kiértékeljük.  |
| Megjegyzések   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Additional variants on request</li> <li>• Rated current related to rated cross-section &amp; min. No. of poles.</li> <li>• Rated cross-section depends on crimp contact used.</li> <li>• P on drawing = pitch</li> <li>• Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.</li> <li>• In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load</li> <li>• Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months</li> </ul> |

### Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002638    | ETIM 9.0    | EC002638    |
| ETIM 10.0   | EC002638    | ECLASS 14.0 | 27-46-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-02-02 |             |             |

**Product image**



**Dimensional drawing**



**Graph**



## Tartozékok

## Blokkok NYÁK felszereléséhez



Kis komponens, nagy hatás:

A rápatintható rögzítőelemek fokozzák a teljes csatlakozódugó mechanikai szilárdságát azáltal, hogy

- rögzítik az összekötő elemeket a kapcsolási táblákra
- rezgésálló összekötést biztosítanak az aljzatok és a dugók között

Rápatintható vagy előkonfekcionált – mindig a megfelelő megoldás:

- Kopásálló, pontos illeszkedésű csapos illesztésű csatlakozás

- Tartós fém menetes betétek

- Minden kilépési irányhoz alkalmas

Maximális stabilitás, minimális erő kifejtés:

- Rendkívül ellenálló a gyakori rögzítési műveletekkel szemben

- Teljes készlet az egyszerű választáshoz

Az eredmény: a forrasztási pontok, érintkezők és a teljes modul jobban ellenáll a mechanikai igénybevételnek, például a rezgéseknek és húzóterheléseknek.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | SLA BB 12R SW              | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1626880000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Tartozékok, Rögzítőblokk, fekete,<br>Pólusszám: 0       |
| GTIN (EAN)     | 4008190198213              |  |
| Qty.           | 100 ST                     |  |
| Típus          | SLA BB 12R OR              | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1593450000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Tartozékok, Rögzítőblokk, narancssárga,<br>Pólusszám: 0 |
| GTIN (EAN)     | 4008190122164              |  |
| Qty.           | 100 ST                     |  |
| Típus          | SLA BB 11R SW              | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1692340000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Tartozékok, Rögzítőblokk, fekete,<br>Pólusszám: 0       |
| GTIN (EAN)     | 4008190864965              |  |
| Qty.           | 20 ST                      |  |
| Típus          | SLA BB 11R OR              | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1604120000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Tartozékok, Rögzítőblokk, narancssárga,<br>Pólusszám: 0 |
| GTIN (EAN)     | 4008190182977              |  |
| Qty.           | 20 ST                      |  |

## BLC 5.08/09/180BR BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Kódoló elemek



Csak azt kapcsolja össze, amit kell: a megfelelő csatlakozást a megfelelő helyen.

A kódolási elemek és reteszelő eszközök egyértelműen hozzárendelik a csatlakozóelemeket a gyártási és az üzemelési folyamat során

A kódolási elemeket és a reteszelő eszközöket a szerelés előtt vagy a kábelkonfekcionálás fázisában kell behelyezni. A Weidmüller alternatívája: online konfigurálás a változatkonfigurátor segítségével a szállítás előtti előzetes kódoláshoz.

A kapcsolási táblán történő hibás konfekcionálás és az összekötő elemek téves csatlakoztatása többé nem lehetséges.

Az előny: nincs hibakeresés a gyártás során, és nem merül fel a felhasználó által okozott üzemelési hiba.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | BLZ/SL KO BK BX            | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1545710000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Tartozékok, Kódoló elem, fekete, Pólusszám: 1       |
| GTIN (EAN)     | 4008190087142              |  |
| Qty.           | 50 ST                      |  |
| Típus          | BLZ/SL KO OR BX            | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1573010000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Tartozékok, Kódoló elem, narancssárga, Pólusszám: 1 |
| GTIN (EAN)     | 4008190048396              |  |
| Qty.           | 100 ST                     |  |

## Krimpelhető érintkezők



## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | DFFC 0.22-0.35 SN 3000     | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1604230000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Érintkező, ónozott, Max. rögzítési tartomány : 0.35 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4008190117498              |   |
| Qty.           | 3000 ST                    |   |
| Típus          | DFFC 0.22-0.35 SN E        | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1604250000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Érintkező, ónozott, Max. rögzítési tartomány : 0.35 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4008190042905              |   |
| Qty.           | 250 ST                     |   |

## BLC 5.08/09/180BR BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | DFFC 0.5-1.0 SN 3000       | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1480000000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Érintkező, ónozott,<br>Max. rögzítési tartomány : 1 mm <sup>2</sup>   |
| GTIN (EAN)     | 4008190179175              |   |
| Qty.           | 3000 ST                    |   |
| Típus          | DFFC 0.5-1.0 SN E          | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1567060000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Érintkező, ónozott,<br>Max. rögzítési tartomány : 1 mm <sup>2</sup>   |
| GTIN (EAN)     | 4008190166991              |   |
| Qty.           | 250 ST                     |   |
| Típus          | DFFC 1.5-2.5 SN 2500       | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1480100000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Érintkező, ónozott,<br>Max. rögzítési tartomány : 2.5 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4008190100414              |   |
| Qty.           | 2500 ST                    |   |
| Típus          | DFFC 1.5-2.5 SN E          | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1567070000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Érintkező, ónozott,<br>Max. rögzítési tartomány : 2.5 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4008190059071              |   |
| Qty.           | 250 ST                     |   |

## ... Weidmüller DFF és ZRV érintkezőkhöz



Krimpelőszerszámok esztergált/sajtolt érintkezőkhöz

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Ütközővel az érintkezők pontos pozicionálásához.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | HTF DFF                    | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">9014140000</a> | Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 0.22mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> ,<br>B-krimp |
| GTIN (EAN)     | 4008190297305              |  |
| Qty.           | 1 ST                       |  |

## Tartozékok

## Segédberendezések



Még intelligensebb. Még hatékonyabb. Még gyorsabb. A kiegészítő szerszámok leegyszerűsítik az összekötési komponensek bekötésének és konfigurálásának folyamatát:

- Konfekcionálási sínek IDC érintkezős aljzathoz (BL-IDC típus), például kapcsolókaros présekben. Minden vezeték egyszerre csatlakozik.
- A kioldó- és bontó szerszámok kioldják a krimpelt érintkezőket a krimpelt dugaszcsatlakozókban (BLC és BLAC típus).
- A működtető karok megnyitják az egyes szorítópontokat a dugaszolható húzórugós csatlakozásoknál.

A cél: gyorsabb, hatékonyabb munkavégzés

Az eredmény: hatékony, professzionális munkavégzés.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                       |
|----------------|----------------------------|-----------------------|
| Típus          | DFFC EW2                   | Változat              |
| Rendelési szám | <a href="#">1803790000</a> | PCB plug-in connector |
| GTIN (EAN)     | 4032248259311              |                       |
| Qty.           | 10 ST                      |                       |

## BLC 5.08/09/180BR BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Ellendarab

## SLDF 5.08



Dugós csatlakozó panelen átmenő szereléssel opcionális lezáró funkcióval. Belső csatlakozás lapos csatlakozós vagy forrasztott csatlakozással. Ezekon a dugaszokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók.

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 15 A (IEC) / 10 A (UL)

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | SLDF 5.08 L/F 9 SN OR BX   | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1599200000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, 5.08 mm, Pólusszám: 9, 180°, Lapos csatlakozás, Forrasztott csatlakozás, Doboz |
| GTIN (EAN)     | 4008190084387              |   |
| Qty.           | 24 ST                      |   |

## SL 5.08/135



Dugós csatlakozók 135°-os kivezetéssel. A forrasztócsúcs hossza hullámforrasztáshoz optimalizált. A tűs érintkezősorokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók.

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17 A (IEC) / 15 A (UL)

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | SL 5.08/09/135 3.2SN OR... | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1603130000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, nyitott oldal, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 9, 135°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz |
| GTIN (EAN)     | 4008190044299              |   |
| Qty.           | 50 ST                      |   |

## SL 5.08/135B



Dugós csatlakozók 135°-os kivezetéssel. A forrasztócsúcs hossza hullámforrasztáshoz optimalizált. A tűs érintkezősorokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók.

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17 A (IEC) / 15 A (UL)

## BLC 5.08/09/180BR BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Ellendarab

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | SL 5.08/09/135B 3.2SN O... | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1605600000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Illeszkedik a rögzítőtömbökhöz, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 9, 135°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz |
| GTIN (EAN)     | 4008190142940              |  |
| Qty.           | 50 ST                      |  |

## SL 5.08/180



Dugós csatlakozók egyenes kivezetéssel. A forrasztócsúcs hossza hullámforrasztáshoz optimalizált. A tűs érintkezősorokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók.

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 18 A (IEC) / 15 A (UL)

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | SL 5.08/09/180 3.2SN OR... | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1517960000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, nyitott oldal, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 9, 180°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz |
| GTIN (EAN)     | 4008190137090              |   |
| Qty.           | 50 ST                      |   |

## SL 5.08/180B



Dugós csatlakozók egyenes kivezetéssel. A forrasztócsúcs hossza hullámforrasztáshoz optimalizált. A tűs érintkezősorokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók.

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 18 A (IEC) / 15 A (UL)

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | SL 5.08/09/180B 3.2SN O... | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1520260000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Illeszkedik a rögzítőtömbökhöz, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 9, 180°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz |
| GTIN (EAN)     | 4008190120412              |  |
| Qty.           | 50 ST                      |  |

## BLC 5.08/09/180BR BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Ellendarab

## SL 5.08/90



Dugós csatlakozók 90°-os kivezetéssel. A forrasztócsúcs hossza hullámforrasztáshoz optimalizált. A tűs érintkezősorokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók.

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 18 A (IEC) / 15 A (UL)

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | SL 5.08/09/90 3.2SN OR ... | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1508760000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, nyitott oldal, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 9, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz |
| GTIN (EAN)     | 4008190152833              |  |
| Qty.           | 50 ST                      |  |

## SL 5.08/90B




Dugós csatlakozók 90°-os kivezetéssel. A forrasztócsúcs hossza hullámforrasztáshoz optimalizált. A tűs érintkezősorokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók.

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 18 A (IEC) / 15 A (UL)

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | SL 5.08/09/90B 3.2SN OR... | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1511060000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Illeszkedik a rögzítőtömbökhöz, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 9, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz |
| GTIN (EAN)     | 4008190135058              |   |
| Qty.           | 50 ST                      |   |

## SL 5.08HC/180



Tűs érintkezősorok üvegszál-erősítésű műanyagból, egyenes huzalkimenettel, hullámforrasztáshoz optimalizálva. A karimás változatok (F) az ellentétes oldali csatlakozóra vagy az áramköri lapra csavarozhatók. A forrasztható peremes (LF) aljzat használata esetén nincs szükség az áramköri lap csavaros kiegészítő csatlakoztatására. A forrasztási helyeket is védi a mechanikus behatás ellen. Valamennyi tűs érintkezősor kézzel kódolható vagy már kódoltan rendelhető. HC = nagyáramú

## BLC 5.08/09/180BR BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Ellendarab

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | SL 5.08HC/09/180 3.2SN ... | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1148270000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, nyitott oldal, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 9, 180°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz       |
| GTIN (EAN)     | 4032248934379              |   |
| Qty.           | 50 ST                      |   |
| Típus          | SL 5.08HC/09/180 3.2SN ... | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1146510000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, nyitott oldal, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 9, 180°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz |
| GTIN (EAN)     | 4032248933112              |   |
| Qty.           | 50 ST                      |   |

## SL 5.08HC/180B



Tűs érintkezősorok üvegszál-erősítésű műanyagból, egyenes huzalkimenettel, hullámforrasztáshoz optimalizálva. A karimás változatok (F) az ellentétes oldali csatlakozóra vagy az áramköri lapra csavarozhatók. A forrasztható peremes (LF) aljzat használata esetén nincs szükség az áramköri lap csavaros kiegészítő csatlakoztatására. A forrasztási helyeket is védi a mechanikus behatás ellen. Valamennyi tűs érintkezősor kézzel kódolható vagy már kódoltan rendelhető. HC = nagyáramú

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | SL 5.08HC/09/180B 3.2SN... | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1149630000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Illeszkedik a rögzítőtömbökhöz, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 9, 180°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz       |
| GTIN (EAN)     | 4032248934843              |  |
| Qty.           | 50 ST                      |  |
| Típus          | SL 5.08HC/09/180B 3.2SN... | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1147540000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Illeszkedik a rögzítőtömbökhöz, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 9, 180°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz |
| GTIN (EAN)     | 4032248108251              |  |
| Qty.           | 50 ST                      |  |

## SL 5.08HC/180G



Tűs érintkezősorok üvegszál-erősítésű műanyagból, egyenes huzalkimenettel, hullámforrasztáshoz optimalizálva. A karimás változatok (F) az ellentétes oldali csatlakozóra vagy az áramköri lapra csavarozhatók. A forrasztható peremes (LF) aljzat használata esetén nincs szükség az áramköri lap csavaros kiegészítő csatlakoztatására. A forrasztási helyeket is védi a mechanikus behatás ellen. Valamennyi tűs érintkezősor kézzel kódolható vagy már kódoltan rendelhető. HC = nagyáramú

## BLC 5.08/09/180BR BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Ellendarab

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | SL 5.08HC/09/180G 3.2SN... | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1148870000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Oldalt zárt, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 9, 180°, Forrasztótüske |
| GTIN (EAN)     | 4032248934805              | hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz   |
| Qty.           | 50 ST                      |  |
| Típus          | SL 5.08HC/09/180G 3.2SN... | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1146890000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Oldalt zárt, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 9, 180°, Forrasztótüske |
| GTIN (EAN)     | 4032248933884              | hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz   |
| Qty.           | 50 ST                      |  |

## SL 5.08HC/90




Tűs érintkezősorok üvegszál-erősítésű műanyagból, 90°-os kivezetéssel, hullámforrasztáshoz optimalizálva. A karimás változatok (F) az ellentétes oldali csatlakozóra vagy az áramköri lapra csavarozhatók. A forrasztható peremes (LF) aljzat használata esetén nincs szükség az áramköri lap csavaros kiegészítő csatlakoztatására. A forrasztási helyeket is védi a mechanikus behatás ellen. Valamennyi tűs érintkezősor kézzel kódolható vagy már kódoltan rendelhető. HC = nagyáramú

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | SL 5.08HC/09/90 3.2SN B... | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1155100000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, nyitott oldal, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 9, 90°, Forrasztótüske |
| GTIN (EAN)     | 4050118050745              | hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz  |
| Qty.           | 50 ST                      |   |
| Típus          | SL 5.08HC/09/90 3.2SN O... | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1146880000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, nyitott oldal, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 9, 90°, Forrasztótüske |
| GTIN (EAN)     | 4050118051438              | hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz  |
| Qty.           | 50 ST                      |   |

## SL 5.08HC/90B



Tűs érintkezősorok üvegszál-erősítésű műanyagból, 90°-os kivezetéssel, hullámforrasztáshoz optimalizálva. A karimás változatok (F) az ellentétes oldali csatlakozóra vagy az áramköri lapra csavarozhatók. A forrasztható peremes (LF) aljzat használata esetén nincs szükség az áramköri lap csavaros kiegészítő csatlakoztatására. A forrasztási helyeket is védi a mechanikus behatás ellen. Valamennyi tűs érintkezősor kézzel kódolható vagy már kódoltan rendelhető. HC = nagyáramú

## BLC 5.08/09/180BR BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


## Ellendarab

www.weidmueller.com

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | SL 5.08HC/09/90B 3.2SN ... | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1155650000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Illeszkedik a rögzítőtömbökhöz, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 9, 90°, Forrasztótűske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz       |
| GTIN (EAN)     | 4050118050288              |   |
| Qty.           | 50 ST                      |   |
| Típus          | SL 5.08HC/09/90B 3.2SN ... | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1154840000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Illeszkedik a rögzítőtömbökhöz, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 9, 90°, Forrasztótűske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz |
| GTIN (EAN)     | 4050118050974              |   |
| Qty.           | 50 ST                      |   |

## SL 5.08HC/90G




Tűs érintkezősorok üvegszál-erősítésű műanyagból, 90°-os kivezetéssel, hullámforrasztáshoz optimalizálva. A karimás változatok (F) az ellentétes oldali csatlakozóra vagy az áramköri lapra csavarozhatók. A forrasztható peremes (LF) aljzat használata esetén nincs szükség az áramköri lap csavaros kiegészítő csatlakoztatására. A forrasztási helyeket is védi a mechanikus behatás ellen. Valamennyi tűs érintkezősor kézzel kódolható vagy már kódoltan rendelhető. HC = nagyáramú

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | SL 5.08HC/09/90G 3.2SN ... | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1155400000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Oldalt zárt, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 9, 90°, Forrasztótűske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz       |
| GTIN (EAN)     | 4050118050516              |  |
| Qty.           | 50 ST                      |  |
| Típus          | SL 5.08HC/09/90G 3.2SN ... | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1147490000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Oldalt zárt, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 9, 90°, Forrasztótűske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz |
| GTIN (EAN)     | 4050118051209              |  |
| Qty.           | 50 ST                      |  |

## SLDV 5.08/180



Tűs érintkezősor, forrasztócsúccsal, hullámforrasztáshoz optimalizálva. A dugaszokon hely található a feliratozáshoz és kódolható. HC = nagyáramú

## BLC 5.08/09/180BR BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


www.weidmueller.com

## Ellendarab

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | SLD 5.08V/18/180 3.2SN ... | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1725720000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tús érintkezősor, nyitott oldal, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 18, 180°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz |
| GTIN (EAN)     | 4032248062010              |  |
| Qty.           | 20 ST                      |  |

## SLDV 5.08/180B




Tús érintkezősor, forrasztócsúccsal, hullámforrasztáshoz optimalizálva. A dugaszokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók. HC = nagyáramú

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | SLD 5.08V/18/180B 3.2SN... | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1726810000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tús érintkezősor, Illeszkedik a rögzítőtömbökhöz, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 18, 180°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz |
| GTIN (EAN)     | 4032248062690              |   |
| Qty.           | 20 ST                      |   |

## SLDV 5.08/90



Tús érintkezősor, forrasztócsúccsal, hullámforrasztáshoz optimalizálva. A dugaszokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók. HC = nagyáramú

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | SLD 5.08V/18/90 3.2 SN ... | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1725240000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tús érintkezősor, nyitott oldal, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 18, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz |
| GTIN (EAN)     | 4032248060641              |   |
| Qty.           | 20 ST                      |   |


## BLC 5.08/09/180BR BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Ellendarab

www.weidmueller.com

## SL-SMT 5.08/180 Box



Hőálló, egyenes, tűs érintkezősor. Dobozban vagy szalagon. Szalagon és 1,5 mm-es forraszcsőccsal, automata összeszereléshez optimalizálva. 3,2 mm forrasztócsúcs, reflow- és hullámforrasztáshoz. A tűs érintkezősorokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók. HC = nagyáramú

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | SL-SMT 5.08HC/09/180 3...  | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1838050000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, nyitott oldal, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 5.08 mm, Pólusszám: 9, 180°. |
| GTIN (EAN)     | 4032248348114              | Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz  |
| Qty.           | 50 ST                      |  |

## SL-SMT 5.08/180G Box



Hőálló tűs érintkezősor, dobozba csomagolva, vagy szalagon. Szalagon, 1,5 mm-es forraszcsőccsal, automata összeszereléshez optimalizálva. 3,2 mm forrasztócsúcs, reflow- és hullámforrasztáshoz. A tűs érintkezősorokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók. HC = nagyáramú

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | SL-SMT 5.08HC/09/180G 1... | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1775992001</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Oldalt zárt, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 5.08 mm, Pólusszám: 9, 180°. |
| GTIN (EAN)     | 4032248158980              | Forrasztótüske hossza (l): 1.5 mm, ónozott, fekete, Doboz  |
| Qty.           | 50 ST                      |  |
| Típus          | SL-SMT 5.08HC/09/180G 3... | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1838280000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Oldalt zárt, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 5.08 mm, Pólusszám: 9, 180°. |
| GTIN (EAN)     | 4032248348343              | Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz  |
| Qty.           | 50 ST                      |  |

## BLC 5.08/09/180BR BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Ellendarab

www.weidmueller.com

## SL-SMT 5.08HC/90 Box



Hőálló, 90°-os tűs érintkezősor Dobozban vagy szalagon. Szalagon, 1,5 mm-es forraszcúccsal, automata összeszereléshez optimalizálva. 3,2 mm forrasztócsúcs, reflow- és hullámforrasztáshoz. A tűs érintkezősorokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók. HC = nagyáramú

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | SL-SMT 5.08HC/09/90 3.2... | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1780020000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, nyitott oldal, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 5.08 mm, Pólusszám: 9, 90°, Forrasztótűske |
| GTIN (EAN)     | 4032248165346              | hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz   |
| Qty.           | 50 ST                      |  |

## SL-SMT 5.08HC/90G Box



Hőálló tűs érintkezősor, dobozba csomagolva, vagy szalagon. Szalagon, 1,5 mm-es forraszcúccsal, automata összeszereléshez optimalizálva. 3,2 mm forrasztócsúcs, reflow- és hullámforrasztáshoz. A tűs érintkezősorokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók. HC = nagyáramú

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | SL-SMT 5.08HC/09/90G 1.... | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1775072001</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Oldalt zárt, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 5.08 mm, Pólusszám: 9, 90°, Forrasztótűske |
| GTIN (EAN)     | 4032248156542              | hossza (l): 1.5 mm, ónozott, fekete, Doboz   |
| Qty.           | 50 ST                      |  |
| Típus          | SL-SMT 5.08HC/09/90G 3.... | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1780250000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Oldalt zárt, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 5.08 mm, Pólusszám: 9, 90°, Forrasztótűske |
| GTIN (EAN)     | 4032248165575              | hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz   |
| Qty.           | 50 ST                      |  |

## BLC 5.08/09/180BR BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Ellendarab

www.weidmueller.com

## SLF 5.08/180 SN




Tűs érintkezősor PUSH IN csatlakozástechnikával, egyenes leágazási iránnyal, BLF 5.08HC elemmel együtt átvezető céljára vezeték-vezeték típusú alkalmazásokhoz. A tűs csatlakozókon hely található a feliratozáshoz, és kódolhatók.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | SLF 5.08/09/180 SN BK BX   | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1335690000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, dugasz, 5.08 mm, Pólusszám: 9, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Doboz |
| GTIN (EAN)     | 4050118139129              |  |
| Qty.           | 36 ST                      |  |
| Típus          | SLF 5.08/09/180 SN OR BX   | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1335400000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, dugasz, 5.08 mm, Pólusszám: 9, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Doboz |
| GTIN (EAN)     | 4050118138641              |  |
| Qty.           | 36 ST                      |  |

## SLF 5.08/180B SN



Tűs érintkezősor PUSH IN csatlakozástechnikával, egyenes leágazási iránnyal, BLF 5.08HC elemmel együtt átvezető céljára vezeték-vezeték típusú alkalmazásokhoz. A tűs csatlakozókon hely található a feliratozáshoz, és kódolhatók.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | SLF 5.08/09/180B SN BK ... | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1335920000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, dugasz, 5.08 mm, Pólusszám: 9, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Doboz |
| GTIN (EAN)     | 4050118140187              |  |
| Qty.           | 36 ST                      |  |
| Típus          | SLF 5.08/09/180B SN OR ... | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1335520000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, dugasz, 5.08 mm, Pólusszám: 9, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Doboz |
| GTIN (EAN)     | 4050118138788              |  |
| Qty.           | 36 ST                      |  |

## BLC 5.08/09/180BR BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Ellendarab

## SLF 5.08/180DF SN




Tűs érintkezősor PUSH IN csatlakozástechnikával, egyenes leágazási iránnyal, BLF 5.08HC elemmel együtt átvezető céljára vezeték-vezeték típusú alkalmazásokhoz. A tűs csatlakozókon hely található a feliratozáshoz, és kódolhatók.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | SLF 5.08/09/180DF SN OR... | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1353670000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, dugasz, 5.08 mm, Pólusszám: 9, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: |
| GTIN (EAN)     | 4050118156515              | 3.31 mm <sup>2</sup> , Doboz  |
| Qty.           | 24 ST                      |   |

## SLT 5.08/180DF SN




Dugaszok csavaros FELŐ kábeles csatlakozással A dugaszon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók.

- 0,2 - 2,5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 16 A (IEC) / 10 A (UL)

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | SLT 5.08/09/180DF SN OR... | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1353440000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, dugasz, 5.08 mm, Pólusszám: 9, 180°, Felső csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: |
| GTIN (EAN)     | 4050118155990              | 2.5 mm <sup>2</sup> , Doboz   |
| Qty.           | 24 ST                      |   |

## SLT 5.08B



Dugaszok csavaros FELŐ kábeles csatlakozással A dugaszon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók.

- 0,2 - 2,5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 16 A (IEC) / 10 A (UL)

## BLC 5.08/09/180BR BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


www.weidmuller.com

## Ellendarab

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | SLT 5.08/09/180B SN OR ... | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1611780000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, dugasz, 5.08 mm, Pólusszám: 9, 180°.     |
| GTIN (EAN)     | 4008190192662              | Felső csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: |
| Qty.           | 50 ST                      | 2.5 mm <sup>2</sup> , Doboz   |

## SLS 5.08/180 SN




Dugók húzókegyeles csavaros huzalcsatlakozási rendszerrel. A dugaszokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók.

- 0,2 - 2,5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 21,5 A (IEC) / 15 A (UL)

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | SLS 5.08/09/180 SN OR BX   | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1627160000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, dugasz, 5.08 mm, Pólusszám: 9, 180°.        |
| GTIN (EAN)     | 4008190199678              | Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: |
| Qty.           | 36 ST                      | 3.31 mm <sup>2</sup> , Doboz   |

## SLS 5.08/180B



Dugók húzókegyeles csavaros huzalcsatlakozási rendszerrel. A dugaszokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók.

- 0,2 - 2,5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 21,5 A (IEC) / 15 A (UL)

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | SLS 5.08/09/180B SN OR ... | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1627310000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, dugasz, 5.08 mm, Pólusszám: 9, 180°.        |
| GTIN (EAN)     | 4008190199821              | Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: |
| Qty.           | 36 ST                      | 3.31 mm <sup>2</sup> , Doboz   |


## BLC 5.08/09/180BR BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Ellendarab

www.weidmueller.com

## SLS 5.08/180DF SN



Dugók húzókegyeles csavaros huzalcsatlakozási rendszerrel. A dugaszokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók.

- 0,2 - 2,5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 21,5 A (IEC) / 15 A (UL)

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | SLS 5.08/09/180DF SN OR... | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1353550000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, dugasz, 5.08 mm, Pólusszám: 9, 180°<br>Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: |
| GTIN (EAN)     | 4050118156065              | 3.31 mm <sup>2</sup> , Doboz   |
| Qty.           | 24 ST                      |  |