


KLBUE 4-13.5 SC M4X16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



KLBÜ árnyékoláscsatlakozásaink széles választékával rugalmas és önbeállító árnyékolást valósíthat meg, és biztosíthatja az üzem hibamentes működését.

Általános rendelési adatok

Változat	Húzókegyel, Kapocskengyel, árnyékolt-csatlakozáshoz, Acél
Rendelési szám	1712311002
Típus	KLBUE 4-13.5 SC M4X16
GTIN (EAN)	4032248064403
Qty.	10 Darab

KLBUE 4-13.5 SC M4X16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	31.45 mm	Mélység (coll)	1.2382 inch
Magasság	22 mm	Magasság (coll)	0.8661 inch
Szélesség	20.1 mm	Szélesség (coll)	0.7913 inch
Nettó tömeg	19.2 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C	Ambient temperature	-60 °C...85 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-60 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	130 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC
Termék karbonlábnyoma	Bölcsőtől a kapuig 0.109 kg CO2 eq.

Anyag adatok

Alapanyag	Acél	Szín	ezüst
UL 94 éghetőségi osztály	None		

Rendszer specifikációk

Változat	Árnyékoll csatlakozáshoz	Véglap szükséges	Nem
Tartósín	Rögzítőlemez		

Kiegészítő műszaki adatok

Rögzítés típusa	Felpattintható	Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés
Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat	Nem	Felszerelés típusa	Csavar

Méretek

Raszter mm-ben (P)	20.00 mm
--------------------	----------

Névleges adatok

Névleges keresztmetszet	10 mm ²
-------------------------	--------------------

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

Csupaszolási hossz	22 mm	Csatlakozás típusa	Rugós csatlakozás
Csatlakozások száma	1	Kábelátmérő, max.	13.5 mm
Kábelátmérő, min.	4 mm	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többberes, névleges csatlakozás, max.	13.5 mm ²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többberes, névleges csatlakozás, min.	4 mm ²		

KLBUE 4-13.5 SC M4X16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Általános**

Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés	Tartósín	Rögzítőlemez
---------------------	--------------------	----------	--------------

Besorolások

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		