

HDC-KIT-HE 06.100**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A HDC készletek szabványosítottak a komplett dugaszolható csatlakozók összeállításához.

A HDC készletek tűs betétet, hüvelybetétet, dugóházat, elválasztólemez házat és tömszelencét tartalmaznak.

A Weidmüller számos szabványos csatlakozó kombinációt kínál metrikus vagy PG kábel bevezetésekkel.

A vezetékcsatlakozás szintjét csavaros elemmel terveztük meg. Az összes csavaros csatlakozás fel van szerelve vezetékvédő rugóval.

Általános rendelési adatok

Változat	RockStar® HDC-készletek-Ipari nehézcsatlakozók, Készlet, HE, Telepítési szerkezeti méret: 3, Pólusok: 6, Csavaros csatlakozás, 500 V, 24 A, alumínium présöntvény, PG 16
Rendelési szám	1712460000
Típus	HDC-KIT-HE 06.100
GTIN (EAN)	4008190944032
Qty.	1 Darab

HDC-KIT-HE 06.100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg

395.68 g

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték

-40 °C ... 100 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot

Megfelel, kivétellel

RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP

bfb1c983-6f18-4ba4-8907-38aad6aee076

Verzió

Kábelbevezetések mérete

PG 16

Oldalsó kábelbevezetések száma

1

Rögzítőrendszer kivitele

Hosszanti kengyel

Tömítés

NBR

BG

3

Felső kábelbevezetések száma

0

Csatlakozás típusa

Csavaros csatlakozás

Telepítési szerkezeti méret

3

Szín (RAL)

RAL 7035

Általános adatok

Ház fő anyaga

alumínium présöntvény

Védelmi osztály

IP65

ENT házak

Nem

Felületi minőség

Porbevonatos

Sorozat

HE

Rögzítőelem anyaga

Nemesacél, rozsdamentes

Általános adatok

Pólusszám

6

Telepítési szerkezeti méret

3

Alapanyag

alumínium présöntvény

Névleges feszültség (DIN EN 61984)

500 V

BG

3

Csatlakozás típusa PE

Csavaros csatlakozás

Kábelcsavarzat

PG 16

Sorozat

HE

Névleges áram (DIN EN 61984)

24 A

Változat

Csatlakozás típusa

Csavaros csatlakozás

Vezeték-keresztmetszet, max.

2.5 mm²

Felületi minőség

Porbevonatos

Alapanyag

alumínium présöntvény

BG

3

Telepítési szerkezeti méret

3

Vezeték-keresztmetszet, min.

0.5 mm²

Primer érintkező max. nyomatéka

0.55 Nm

Min. nyomaték a főérintkező számára

0.5 Nm

Besorolások

ETIM 8.0

EC002943

ETIM 10.0

EC002943

ETIM 9.0

EC002943

ECLASS 14.0

27-44-02-92

Technical data

ECLASS 15.0

27-44-02-92

HDC-KIT-HE 06.100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

HDC COS



Különböző tartozékok állnak rendelkezésre betétjeinkhez.
Ez tartalmazza a kódoló elemeket is a betétekhez.

Általános rendelési adatok

Típus	HDC COS 16	Változat
Rendelési szám	1431000000	Ipari nehézcsatlakozók, Tartozékok, Rögzítő rendszer
GTIN (EAN)	4008190052706	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC COS 24	Változat
Rendelési szám	1430900000	Ipari nehézcsatlakozók, Tartozékok, Rögzítő rendszer
GTIN (EAN)	4008190077228	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC COS 32	Változat
Rendelési szám	1430800000	Ipari nehézcsatlakozók, Tartozékok, Rögzítő rendszer
GTIN (EAN)	4008190176181	
Qty.	1 ST	

SPB



Különböző tartozékok állnak rendelkezésre betétjeinkhez.
Ez tartalmazza a kódoló elemeket is a betétekhez.

Általános rendelési adatok

Típus	SPB-M 3	Változat
Rendelési szám	1203600000	Ipari nehézcsatlakozók, Tartozékok, Rögzítőcsavarok
GTIN (EAN)	4008190120047	
Qty.	100 ST	