

**WSM 10 2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

**WSM kis lemezek**

- Teljesen rozsdamentes és saválló
- A dombornyomású karakterek lefestés után is jól olvashatók
- Egyedi nyomtatással, a tartóba ütött nyomtatással is kapható
- A 40-es WSM Service Box tartalma: egyenként 0-9, A-Ö, +, -, x, /, :, ., ~, =, ü, földelés, nulla. 200 db acél kábelkötő (200 mm) 30 rozsdamentes acél tartó, 48 mm és 60 mm; 20 acél tartó, 84 mm, és 10 acél tartó, 108 mm és 288 mm

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                                         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Változat       | Rozsdamentes acél jelölők, Vezeték és kábeljelölők, 5.5 x 9.9 mm, ezüst |
| Rendelési szám | <a href="#">1712500002</a>                                              |
| Típus          | WSM 10 2                                                                |
| GTIN (EAN)     | 4008190947200                                                           |
| Qty.           | 200 Darab                                                               |

## Technical data

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méretek és tömegek

|             |        |                  |             |
|-------------|--------|------------------|-------------|
| Mélység     | 0.3 mm | Mélység (coll)   | 0.0118 inch |
| Magasság    | 5.5 mm | Magasság (coll)  | 0.2165 inch |
| Szélesség   | 9.9 mm | Szélesség (coll) | 0.3898 inch |
| Nettó tömeg | 0.13 g |                  |             |

## Hőmérsékletek

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | 500 °C |
|------------------------------|--------|

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Általános adatok

|                                         |                                                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Anyag színe az ellenállás kódja szerint | 0                                              |
| Nyomtatás tájolása                      | vízszintes                                     |
| Nyomtatás típusa                        | Standard                                       |
| Szélesség                               | 9.9 mm                                         |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.      | 500 °C                                         |
| Szín                                    | ezüst                                          |
| Halogén                                 | Nem                                            |
| Alapanyag                               | 1.4404 rozsdamentes acél                       |
| Nyomtatott karakterek                   | Számok                                         |
| Jelölők száma kombinációként            | Tápellátás formájaKomponens                    |
| Jelölők száma kombinációként            | 1 Component part = Conductor and cable markers |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány            | 500 °C                                         |
| Impresszum                              | 2                                              |

## Vezeték és kábeljelölők


|                              |                    |                                         |                          |
|------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| Halogén                      | Nem                | Vezeték-keresztmetszet, max.            | 500 mm <sup>2</sup>      |
| Vezeték-keresztmetszet, min. | 16 mm <sup>2</sup> | Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete | 16 - 500 mm <sup>2</sup> |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

## Accessories

## Rozsdamentes acél



A Weidmüller rozsdamentes acél sorozata rozsdamentes acél kábelkötők átfogó választékát kínálja olyan extrém körülményekhez, mint például a magas hőmérséklet vagy súlyos kémiai hatások.

- rozsdamentes acél AISI 316,
- ideális kültéri használatra,
- ellenáll a sugárzásnak és korróziónak,
- nem-mágneseződő,
- fogazat nélkül, így nem károsítja a szigetelést.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                           |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Típus          | SCT 4.6/838                | Változat                                                  |
| Rendelési szám | <a href="#">1699940000</a> | Kábelkötők, 4.6 x 838 mm, 1.4301 rozsdamentes acél, 445 N |
| GTIN (EAN)     | 4008190892388              |                                                           |
| Qty.           | 100 ST                     |                                                           |
| Típus          | SCT 4.6/679                | Változat                                                  |
| Rendelési szám | <a href="#">1699930000</a> | Kábelkötők, 4.6 x 679 mm, 1.4301 rozsdamentes acél, 445 N |
| GTIN (EAN)     | 4008190892371              |                                                           |
| Qty.           | 100 ST                     |                                                           |
| Típus          | SCT 4.6/520                | Változat                                                  |
| Rendelési szám | <a href="#">1699920000</a> | Kábelkötők, 4.6 x 520 mm, 1.4301 rozsdamentes acél, 445 N |
| GTIN (EAN)     | 4008190892364              |                                                           |
| Qty.           | 100 ST                     |                                                           |
| Típus          | SCT 4.6/360 C              | Változat                                                  |
| Rendelési szám | <a href="#">1699910000</a> | Kábelkötők, 4.6 x 360 mm, 1.4301 rozsdamentes acél, 445 N |
| GTIN (EAN)     | 4008190892357              |                                                           |
| Qty.           | 100 ST                     |                                                           |
| Típus          | SCT 4.6/266 C              | Változat                                                  |
| Rendelési szám | <a href="#">1699900000</a> | Kábelkötők, 4.6 x 266 mm, 1.4301 rozsdamentes acél, 445 N |
| GTIN (EAN)     | 4008190892340              |                                                           |
| Qty.           | 100 ST                     |                                                           |
| Típus          | SCT 4.6/201 C              | Változat                                                  |
| Rendelési szám | <a href="#">1699810000</a> | Kábelkötők, 4.6 x 201 mm, 1.4301 rozsdamentes acél, 445 N |
| GTIN (EAN)     | 4008190892258              |                                                           |
| Qty.           | 100 ST                     |                                                           |
| Típus          | SCT 4.6/127 C              | Változat                                                  |
| Rendelési szám | <a href="#">1699800000</a> | Kábelkötők, 4.6 x 127 mm, 1.4301 rozsdamentes acél, 445 N |
| GTIN (EAN)     | 4008190892241              |                                                           |
| Qty.           | 100 ST                     |                                                           |

## Accessories

## Tartó



A WSM a komplett jelölőrendszer kábelekhöz, vezetékéhez, csövekhez és komponensekhez – állandó jelölést kínál olyan környezetben, amelynek más jelölések nem tudnak ellenállni. Ez a termékcsalád feliratlemezeket, tartókat és rozsdamentes acél kábelkötegelőket tartalmaz – egyedileg, vagy teljes WSM Set és WSM Service Box készletként kapható.

Előnyök:

- Tartós, dombornyomott karakterek a maximális olvashatóság érdekében
- Hőnek, hidegnek, korrózióknak, savaknak, vegyszereknek, tűznek stb. ellenálló
- Az egyedi és a többkarakteres jelölések is kombinálhatók egymással
- Gyors beszerelés
- Kültéri felhasználásra ideális
- Egyszerű csatlakoztatás kábelkötőkkel

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                    |
|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | WSMH 84MM                  | Változat                                                                           |
| Rendelési szám | <a href="#">1774520000</a> | Rozsdamentes acél jelölők, Vezeték és kábeljelölők, 14 - 79 mm, 84 x 11 mm, ezüst  |
| GTIN (EAN)     | 4032248149315              |                                                                                    |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                                    |
| Típus          | WSMH 60MM                  | Változat                                                                           |
| Rendelési szám | <a href="#">1774510000</a> | Rozsdamentes acél jelölők, Vezeték és kábeljelölők, 14 - 79 mm, 60 x 11 mm, ezüst  |
| GTIN (EAN)     | 4032248149308              |                                                                                    |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                                    |
| Típus          | WSMH 48MM                  | Változat                                                                           |
| Rendelési szám | <a href="#">1774500000</a> | Rozsdamentes acél jelölők, Vezeték és kábeljelölők, 14 - 79 mm, 48 x 11 mm, ezüst  |
| GTIN (EAN)     | 4032248149292              |                                                                                    |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                                    |
| Típus          | WSMH 288MM                 | Változat                                                                           |
| Rendelési szám | <a href="#">1774490000</a> | Rozsdamentes acél jelölők, Vezeték és kábeljelölők, 14 - 79 mm, 288 x 11 mm, ezüst |
| GTIN (EAN)     | 4032248149285              |                                                                                    |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                                    |
| Típus          | WSMH 108MM                 | Változat                                                                           |
| Rendelési szám | <a href="#">1774530000</a> | Rozsdamentes acél jelölők, Vezeték és kábeljelölők, 14 - 79 mm, 108 x 11 mm, ezüst |
| GTIN (EAN)     | 4032248149322              |                                                                                    |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                                    |

**WSM 10 2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Accessories****Kábelkötegelő szerszámok****Általános rendelési adatok**

|                |                            |                                                                         |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | WSM TOOL AUTOMATIK         | Változat                                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">1774470000</a> | Rozsdamentes acél jelölők, Vezeték és kábeljelölők, 180 x 275 mm, ezüst |
| GTIN (EAN)     | 4032248149261              |                                                                         |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                         |
| Típus          | WSM TOOL MANUELL           | Változat                                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">1774480000</a> | Rozsdamentes acél jelölők, Vezeték és kábeljelölők, 210 x 220 mm, ezüst |
| GTIN (EAN)     | 4032248149278              |                                                                         |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                         |