



A kép illusztráció

WSM kis lemezek

- Teljesen rozsdamentes és saválló
- A dombornyomású karakterek lefestés után is jól olvashatók
- Egyedi nyomtatással, a tartóba ütött nyomtatással is kapható
- A 40-es WSM Service Box tartalma: egyenként 0-9, A-Ö, +, -, x, /, :, ,, ~, =, ü, földelés, nulla. 200 db acél kábelkötő (200 mm) 30 rozsdamentes acél tartó, 48 mm és 60 mm; 20 acél tartó, 84 mm, és 10 acél tartó, 108 mm és 288 mm

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Változat | Rozsdamentes acél jelölők, Vezeték és kábeljelölők, 5.5 x 9.9 mm, ezüst |
| Rendelési szám | 1712501665 |
| Típus | WSM 10 O |
| GTIN (EAN) | 4008190947422 |
| Qty. | 200 Darab |

Műszaki adatok

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Méretek és tömegek

| | | | |
|-------------|--------|------------------|-------------|
| Mélység | 0.3 mm | Mélység (coll) | 0.0118 inch |
| Magasság | 5.5 mm | Magasság (coll) | 0.2165 inch |
| Szélesség | 9.9 mm | Szélesség (coll) | 0.3898 inch |
| Nettó tömeg | 0.13 g | | |

Hőmérsékletek

| | |
|------------------------------|--------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | 500 °C |
|------------------------------|--------|

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

Általános adatok

| | | |
|------------------------------------|--|-----------|
| Nyomtatás tájolása | vízszintes | |
| Nyomtatás típusa | Standard | |
| Szélesség | 9.9 mm | |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 500 °C | |
| Szín | ezüst | |
| Halogén | Nem | |
| Alapanyag | 1.4404 rozsdamentes acél | |
| Nyomtatott karakterek | Nagybetűk | |
| Jelölők száma kombinációként | Tápellátás formája | Komponens |
| Jelölők száma kombinációként | 1 Component part = Conductor and cable markers | |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | 500 °C | |
| Impresszum | 0 | |

Vezeték és kábeljelölők

| | | | |
|------------------------------|--------------------|---|--------------------------|
| Halogén | Nem | Vezeték-keresztmetszet, max. | 500 mm ² |
| Vezeték-keresztmetszet, min. | 16 mm ² | Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete | 16 - 500 mm ² |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

Tartozékok

Rozsdamentes acél



A Weidmüller rozsdamentes acél sorozata rozsdamentes acél kábelkötők átfogó választékát kínálja olyan extrém körülményekhez, mint például a magas hőmérséklet vagy súlyos kémiai hatások.

- rozsdamentes acél AISI 316,
- ideális kültéri használatra,
- ellenáll a sugárzásnak és korróziónak,
- nem-mágneseződő,
- fogazat nélkül, így nem károsítja a szigetelést.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | SCT 4.6/838 | Változat |
| Rendelési szám | 1699940000 | Kábelkötők, 4.6 x 838 mm, 1.4301 rozsdamentes acél, 445 N |
| GTIN (EAN) | 4008190892388 | |
| Qty. | 100 ST | |
| Típus | SCT 4.6/679 | Változat |
| Rendelési szám | 1699930000 | Kábelkötők, 4.6 x 679 mm, 1.4301 rozsdamentes acél, 445 N |
| GTIN (EAN) | 4008190892371 | |
| Qty. | 100 ST | |
| Típus | SCT 4.6/520 | Változat |
| Rendelési szám | 1699920000 | Kábelkötők, 4.6 x 520 mm, 1.4301 rozsdamentes acél, 445 N |
| GTIN (EAN) | 4008190892364 | |
| Qty. | 100 ST | |
| Típus | SCT 4.6/360 C | Változat |
| Rendelési szám | 1699910000 | Kábelkötők, 4.6 x 360 mm, 1.4301 rozsdamentes acél, 445 N |
| GTIN (EAN) | 4008190892357 | |
| Qty. | 100 ST | |
| Típus | SCT 4.6/266 C | Változat |
| Rendelési szám | 1699900000 | Kábelkötők, 4.6 x 266 mm, 1.4301 rozsdamentes acél, 445 N |
| GTIN (EAN) | 4008190892340 | |
| Qty. | 100 ST | |
| Típus | SCT 4.6/201 C | Változat |
| Rendelési szám | 1699810000 | Kábelkötők, 4.6 x 201 mm, 1.4301 rozsdamentes acél, 445 N |
| GTIN (EAN) | 4008190892258 | |
| Qty. | 100 ST | |
| Típus | SCT 4.6/127 C | Változat |
| Rendelési szám | 1699800000 | Kábelkötők, 4.6 x 127 mm, 1.4301 rozsdamentes acél, 445 N |
| GTIN (EAN) | 4008190892241 | |
| Qty. | 100 ST | |

Tartozékok

Tartó



A WSM a komplett jelölőrendszer kábelekhöz, vezetékéhez, csövekhez és komponensekhez – állandó jelölést kínál olyan környezetben, amelynek más jelölések nem tudnak ellenállni. Ez a termékcsalád feliratlemezeket, tartókat és rozsdamentes acél kábelkötegelőket tartalmaz – egyedileg, vagy teljes WSM Set és WSM Service Box készletként kapható.

Előnyök:

- Tartós, dombornyomott karakterek a maximális olvashatóság érdekében
- Hőnek, hidegnek, korróziónak, savaknak, vegyszereknek, tűznek stb. ellenálló
- Az egyedi és a többkarakteres jelölések is kombinálhatók egymással
- Gyors beszerelés
- Kültéri felhasználásra ideális
- Egyszerű csatlakoztatás kábelkötőkkel

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | WSMH 84MM | Változat |
| Rendelési szám | 1774520000 | Rozsdamentes acél jelölők, Vezeték és kábeljelölők, 14 - 79 mm, 84 x 11 mm, ezüst |
| GTIN (EAN) | 4032248149315 | |
| Qty. | 50 ST | |
| Típus | WSMH 60MM | Változat |
| Rendelési szám | 1774510000 | Rozsdamentes acél jelölők, Vezeték és kábeljelölők, 14 - 79 mm, 60 x 11 mm, ezüst |
| GTIN (EAN) | 4032248149308 | |
| Qty. | 50 ST | |
| Típus | WSMH 48MM | Változat |
| Rendelési szám | 1774500000 | Rozsdamentes acél jelölők, Vezeték és kábeljelölők, 14 - 79 mm, 48 x 11 mm, ezüst |
| GTIN (EAN) | 4032248149292 | |
| Qty. | 50 ST | |
| Típus | WSMH 288MM | Változat |
| Rendelési szám | 1774490000 | Rozsdamentes acél jelölők, Vezeték és kábeljelölők, 14 - 79 mm, 288 x 11 mm, ezüst |
| GTIN (EAN) | 4032248149285 | |
| Qty. | 50 ST | |
| Típus | WSMH 108MM | Változat |
| Rendelési szám | 1774530000 | Rozsdamentes acél jelölők, Vezeték és kábeljelölők, 14 - 79 mm, 108 x 11 mm, ezüst |
| GTIN (EAN) | 4032248149322 | |
| Qty. | 50 ST | |

Tartozékok**Kábelkötegelő szerszámok****Általános rendelési adatok**

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | WSM TOOL AUTOMATIK | Változat |
| Rendelési szám | 1774470000 | Rozsdamentes acél jelölők, Vezeték és kábeljelölők, 180 x 275 mm, ezüst |
| GTIN (EAN) | 4032248149261 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | WSM TOOL MANUELL | Változat |
| Rendelési szám | 1774480000 | Rozsdamentes acél jelölők, Vezeték és kábeljelölők, 210 x 220 mm, ezüst |
| GTIN (EAN) | 4032248149278 | |
| Qty. | 1 ST | |