

**HDC-KIT-HE 16.120****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A HDC készletek szabványosítottak a komplett dugaszolható csatlakozók összeállításához.

A HDC készletek tűs betétet, hüvelybetétet, dugóházat, elválasztólemez házat és tömszelencét tartalmaznak.

A Weidmüller számos szabványos csatlakozó kombinációt kínál metrikus vagy PG kábel bevezetésekkel.

A vezetékcsatlakozás szintjét csavaros elemmel terveztük meg. Az összes csavaros csatlakozás fel van szerelve vezetékvédő rugóval.

**Általános rendelési adatok**

Változat	RockStar® HDC-készletek-Ipari nehézcsatlakozók, Készlet, HE, Telepítési szerkezeti méret: 6, Pólusok: 16, Csavaros csatlakozás, 500 V, 16 A, alumínium présöntvény, PG 21
Rendelési szám	<a href="#">1712520000</a>
Típus	HDC-KIT-HE 16.120
GTIN (EAN)	4008190947743
Qty.	1 Darab

## HDC-KIT-HE 16.120

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

## Méretetek és tömegek

Nettó tömeg

626.68 g

## Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték

-40 °C ... 100 °C

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot

Megfelel, kivétellel

RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP

bfb1c983-6f18-4ba4-8907-38aad6aee076

## Verzió

Kábelbevezetések mérete

PG 21

Felső kábelbevezetések száma

0

Oldalsó kábelbevezetések száma

1

Csatlakozás típusa

Csavaros csatlakozás

Rögzítőrendszer kivitele

Keresztkengyel az alsórészen

Telepítési szerkezeti méret

6

Típus

Dugó, Hüvely

Tömítés

NBR

Szín (RAL)

RAL 7035

BG

6

## Általános adatok

UL 94 éghetőségi osztály

V-0

Felületi minőség

Porbevonatos

Védelmi osztály

IP65

Sorozat

HE

## Általános adatok

Pólusszám

16

Csatlakozás típusa PE

Csavaros csatlakozás

Telepítési szerkezeti méret

6

Kábelcsavarzat

PG 21

Alapanyag

alumínium présöntvény

Sorozat

HE

Névleges feszültség (DIN EN 61984)

500 V

Névleges áram (DIN EN 61984)

16 A

BG

6

## Változat

Csatlakozás típusa

Csavaros csatlakozás

Telepítési szerkezeti méret

6

Vezeték-keresztmetszet, max.

2.5 mm<sup>2</sup>

Vezeték-keresztmetszet, min.

0.5 mm<sup>2</sup>

Felületi minőség

Porbevonatos

Primer érintkező max. nyomatéka

0.55 Nm

Alapanyag

alumínium présöntvény

Min. nyomaték a főérintkező számára

0.5 Nm

BG

6

## Besorolások

ETIM 8.0

EC002636

ETIM 9.0

EC002636

ETIM 10.0

EC002636

ECLASS 14.0

27-44-01-13

**Műszaki adatok**

ECLASS 15.0

27-44-01-13

## HDC-KIT-HE 16.120

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## HDC COS

Különböző tartozékok állnak rendelkezésre betétjeinkhez.  
 Ez tartalmazza a kódoló elemeket is a betétekhez.



## Általános rendelési adatok

Típus	HDC COS 16	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1431000000</a>	Ipari nehézcsatlakozók, Tartozékok, Rögzítő rendszer
GTIN (EAN)	4008190052706	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC COS 24	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1430900000</a>	Ipari nehézcsatlakozók, Tartozékok, Rögzítő rendszer
GTIN (EAN)	4008190077228	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC COS 32	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1430800000</a>	Ipari nehézcsatlakozók, Tartozékok, Rögzítő rendszer
GTIN (EAN)	4008190176181	
Qty.	1 ST	

## SPB

Különböző tartozékok állnak rendelkezésre betétjeinkhez.  
 Ez tartalmazza a kódoló elemeket is a betétekhez.



## Általános rendelési adatok

Típus	SPB-M 3	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1203600000</a>	Ipari nehézcsatlakozók, Tartozékok, Rögzítőcsavarok
GTIN (EAN)	4008190120047	
Qty.	100 ST	