

**HDC-KIT-HA 04.406****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A HDC készletek szabványosítottak a komplett dugaszolható csatlakozók összeállításához.  
A HDC készletek tűs betétet, hüvelybetétet, dugóházat, elválasztólemez házat és tömszelencét tartalmaznak.  
A Weidmüller számos szabványos csatlakozó kombinációt kínál metrikus vagy PG kábel bevezetésekkel.  
A vezetékcsatlakozás szintjét csavaros elemmel terveztük meg. Az összes csavaros csatlakozás fel van szerelve vezetékvédő rugóval.

**Általános rendelési adatok**

|                |  |
|----------------|--|
| Változat       | RockStar® HDC-készletek-Ipari nehézcsatlakozók, Készlet, HA, Telepítési szerkezeti méret: 1, Pólusok: 4, Csavaros csatlakozás, 400 V, 16 A, Műanyag, PG 11 |
| Rendelési szám | <a href="#">1712650000</a>   |
| Típus          | HDC-KIT-HA 04.406  |
| GTIN (EAN)     | 4008190947880  |
| Qty.           | 1 Darab  |

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

## Méreték és tömegek

Nettó tömeg 108 g

## Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték -30 °C ... 80 °C

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel, kivétellel

RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP bfb1c983-6f18-4ba4-8907-38aad6aee076

## Verzió

|                                |                              |                              |                      |
|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|
| Kábelbevezetések mérete        | PG 11                        | Felső kábelbevezetések száma | 1                    |
| Oldalsó kábelbevezetések száma | 0                            | Csatlakozás típusa           | Csavaros csatlakozás |
| Rögzítőrendszer kivitele       | Keresztkengyel az alsórészen | Telepítési szerkezeti méret  | 1                    |
| Tömítés                        | NBR                          | Szín (RAL)                   | RAL 7035             |
| BG                             | 1                            |                              |                      |

## Általános adatok

Védelmi osztály IP65 Sorozat HA

## Általános adatok

|                                    |         |                              |                      |
|------------------------------------|---------|------------------------------|----------------------|
| Pólusszám                          | 4       | Csatlakozás típusa PE        | Csavaros csatlakozás |
| Telepítési szerkezeti méret        | 1       | Kábelcsavarzat               | PG 11                |
| Alapanyag                          | Műanyag | Sorozat                      | HA                   |
| Névleges feszültség (DIN EN 61984) | 400 V   | Névleges áram (DIN EN 61984) | 16 A                 |
| BG                                 | 1       |                              |                      |

## Változat

|                                     |                      |                              |                     |
|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|
| Csatlakozás típusa                  | Csavaros csatlakozás | Telepítési szerkezeti méret  | 1                   |
| Vezeték-keresztmetszet, max.        | 2.5 mm <sup>2</sup>  | Vezeték-keresztmetszet, min. | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| Primer érintkező max. nyomatéka     | 0.55 Nm              | Alapanyag                    | Műanyag             |
| Min. nyomaték a főérintkező számára | 0.5 Nm               | BG                           | 1                   |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002943    | ETIM 9.0    | EC002943    |
| ETIM 10.0   | EC002943    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-92 |             |             |