


**SM 27/12.5 MC NE SI****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

A kép illusztráció



Az SM egy MultiCard – jelölőrendszer vezérlő- és jelzőkészülékek feliratozásához. A címkék a tartókba pattinthatók, vagy a rajtuk található öntapadós fólia segítségével lehet felhelyezni őket. A PrintJet CONNECT nyomtatókkal vagy a plotterekkel testre szabott jelölőket lehet létrehozni.

- A felhasználó gyorsan előállíthatja a szükséges címkéket
- Nincs szükség drága, szabványos címkék tárolására
- A PrintJet kopásálló nyomtatási minősége lehetővé teszi a gravírozás kiváltását
- Extrém követelmények esetére ajánljuk az ETO SM védőfóliát
- A tartók a Siemens, ABB, Moeller és Télémécanique 22 mm vagy 30 mm átmérőjű nyomógombjaihoz használhatók

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                                    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|
| Változat       | SwitchMark, Készülékjelölők, 12.5 x 27 mm, Tartó SwitchMark, ezüst |
| Rendelési szám | <a href="#">1713700000</a>                                         |
| Típus          | SM 27/12.5 MC NE SI                                                |
| GTIN (EAN)     | 4008190331115                                                      |
| Qty.           | 80 Darab                                                           |

## SM 27/12.5 MC NE SI

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méretetek és tömegek

|             |         |                  |             |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Mélység     | 1 mm    | Mélység (coll)   | 0.0394 inch |
| Magasság    | 12.5 mm | Magasság (coll)  | 0.4921 inch |
| Szélesség   | 27 mm   | Szélesség (coll) | 1.063 inch  |
| Nettó tömeg | 0.8 g   |                  |             |

## Hőmérsékletek

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...100 °C |
|------------------------------|--------------|

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |                  |
|--------------------------|-------------------------------|------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |                  |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |                  |
| Termék karbonlábnyoma    | Bőlcsőtől a kapuig            | 0.007 kg CO2 eq. |

## Általános adatok

|                                    |                                                                                             |           |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Változat                           | dugaszolható                                                                                |           |
| Szélesség                          | 27 mm                                                                                       |           |
| UL 94 éghetőségi osztály           | V-2                                                                                         |           |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 100 °C                                                                                      |           |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -40 °C                                                                                      |           |
| Szín                               | ezüst                                                                                       |           |
| Halogén                            | Nem                                                                                         |           |
| Alapanyag                          | Poliamid 66                                                                                 |           |
| Nyomtatott karakterek              | nélkül                                                                                      |           |
| Jelölők száma kombinációként       | Tápellátás formája                                                                          | MultiCard |
| kompatibilis nyomtató              | <a href="#">PRINTJET CONNECT</a> , <a href="#">MCP BASIC 2</a> , <a href="#">MCP PLUS 2</a> |           |
| Jelölők száma kombinációként       | 1 MultiCard = Device markers                                                                |           |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány       | -40...100 °C                                                                                |           |
| Alkalmazás/gyártó                  | Tartó SwitchMark                                                                            |           |

## Készülékjelölők

|         |     |
|---------|-----|
| Halogén | Nem |
|---------|-----|

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |

**Drawings**



## SM 27/12.5 MC NE SI

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Kiegészítő termékek



Az SM egy MultiCard – jelölőrendszer vezérlő- és jelzőkészülékek feliratozásához. A címkék a tartókba pattinthatók, vagy a rajtuk található öntapadós fólia segítségével lehet felhelyezni őket. A PrintJet CONNECT nyomtatókkal vagy a plotterekkel testre szabott jelölőket lehet létrehozni.

- A felhasználó gyorsan előállíthatja a szükséges címkéket
- Nincs szükség drága, szabványos címkék tárolására
- A PrintJet kopásálló nyomtatási minősége lehetővé teszi a gravírozás kiváltását
- Extrém követelmények esetére ajánljuk az ETO SM védőfóliát
- A tartók a Siemens, ABB, Moeller és Télémécanique 22 mm vagy 30 mm átmérőjű nyomógombjaihoz használhatók

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                               |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| Típus          | ETO SM 27/12,5             | Változat                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1720580000</a> | SwitchMark, Védőkupak, 12.5 x 27 mm, Áttetsző |
| GTIN (EAN)     | 4008190362218              |                                               |
| Qty.           | 10 ST                      |                                               |
| Típus          | SM-H 27/12.5 SW            | Változat                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1716640000</a> | SwitchMark, Tartozékok, 42 x 27 mm, fekete    |
| GTIN (EAN)     | 4008190343200              |                                               |
| Qty.           | 25 ST                      |                                               |