

**Product image**

A Klippon® Connect átfogó kínálatában elérhető tartozékok tökéletes illeszkednek az utolsó részlethez is. Ez lehetővé teszi, hogy az előírt szabványok szerint történjen a felszerelés

**Általános rendelési adatok**

Változat	Tartozékok, Sín tartó, Wemid
Rendelési szám	<a href="#">1715970000</a>
Típus	WSH 3/H/N
GTIN (EAN)	4008 190353 100
Qty.	10 Darab

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretek és tömegek

Mélység	70 mm	Mélység (coll)	2.7559 inch
Magasság	173 mm	Magasság (coll)	6.811 inch
Szélesség	8 mm	Szélesség (coll)	0.315 inch
Nettó tömeg	22.1 g		

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C	Ambient temperature	-5 °C...40 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-50 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	120 °C

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Anyag adatok

Alapanyag	Wemid	Szín	sötétbézs
UL 94 éghetőségi osztály	V-0		

## Rendszer specifikációk

Változat	Tartósínhez	Tartósín	TS 35
----------	-------------	----------	-------

## Kiegészítő műszaki adatok

Rögzítés típusa	becsavart állapotban	Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés
Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat	Nem	Felszerelés típusa	Felpattintható

## Méretek

Raszter mm-ben (P)	8.00 mm	Rögzítés eltolás	68 mm
--------------------	---------	------------------	-------

## Általános

Pólusszám	1	Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés
Tartósín	TS 35		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC001166	ETIM 9.0	EC001166
ETIM 10.0	EC001166	ECLASS 14.0	27-40-06-07
ECLASS 15.0	27-40-06-07		

## Tartozékok

## Gyűjtősínek



Különböző anyagú gyűjtősíneinkkel és kapcsolódó tartozékainkkal a lehető legkisebb telepítési helyen csatlakoztathatja a vezetékeket. Az alkalmazástól függően a potenciálok összegyűjthetők, eloszthatók vagy csökkenthetők.

## Általános rendelési adatok

Típus	SA 3.00X10.00X1000 CUZN...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0259800000</a>	Gyűjtősín (kapocs), ezüst, Magasság: 1000 mm, Mélység: 3 mm, Sárgaréz
GTIN (EAN)	4008190049300	
Qty.	1 M	
Típus	SSCH 10X3X1000 CU/SN	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0348900000</a>	Gyűjtősín (kapocs), ezüst, Magasság: 1000 mm, Mélység: 3 mm, Vörösréz
GTIN (EAN)	4008190024802	
Qty.	25 M	
Típus	SSCH 15X6X1000 CU/SN	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0357400000</a>	Gyűjtősín (kapocs), ezüst, Magasság: 1000 mm, Mélység: 6 mm, Vörösréz
GTIN (EAN)	4008190169572	
Qty.	1 M	
Típus	SSCH 10X3X1000 ST/ZN	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0438000000</a>	Gyűjtősín (kapocs), ezüst, Magasság: 1000 mm, Mélység: 3 mm, Acél
GTIN (EAN)	4008190080938	
Qty.	25 M	
Típus	SSCH 6X6X1000 CU/SN	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0571300000</a>	Gyűjtősín (kapocs), ezüst, Magasság: 1000 mm, Mélység: 6 mm, Vörösréz
GTIN (EAN)	4008190015039	
Qty.	1 M	
Típus	SSCH 7.3X1.2X1000	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1071200000</a>	Gyűjtősín (kapocs), ezüst, Magasság: 1000 mm, Mélység: 1.2 mm, Vörösréz
GTIN (EAN)	4008190279172	
Qty.	1 M	
Típus	NSCH 1M	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0280200000</a>	Gyűjtősín (kapocs), Natúr, Magasság: 15 mm, Mélység: 2 mm, Vörösréz
GTIN (EAN)	4008190012953	
Qty.	10 M	
Típus	ESCH 1 M	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0280300000</a>	Gyűjtősín (kapocs), ezüst, Magasság: 12 mm, Mélység: 2 mm, Acél
GTIN (EAN)	4008190143053	
Qty.	10 M	