


KLBUE 15-32**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image

KLBÜ árnyékoláscsatlakozásaink széles választékával rugalmas és önbeállító árnyékolást valósíthat meg, és biztosíthatja az üzem hibamentes működését.

Általános rendelési adatok

Változat	Húzókegyl, Kapocskengyel, árnyékolt-csatlakozáshoz, Acél
Rendelési szám	1716300000
Típus	KLBUE 15-32
GTIN (EAN)	4008190350499
Qty.	10 Darab

Technical data

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretetek és tömegek

Mélység	64 mm	Mélység (coll)	2.5197 inch
Magasság	32 mm	Magasság (coll)	1.2598 inch
Szélesség	33.5 mm	Szélesség (coll)	1.3189 inch
Nettó tömeg	69.61 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C	Ambient temperature	-5 °C...40 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-60 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	130 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC
Termék karbonlábnyoma	Bölcsőtől a kapuig 0.218 kg CO2 eq.

Anyag adatok

Alapanyag	Acél	Szín	ezüst
UL 94 éghetőségi osztály	None		

Rendszer specifikációk

Változat	Árnyékoll csatlakozáshoz	Véglap szükséges	Nem
Tartósín	Gyűjtősín		

Kiegészítő műszaki adatok

Rögzítés típusa	Felpattintható	Telepítési útmutató	Gyűjtősín
Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat	Igen		

Méretetek

Raszter mm-ben (P)	36.00 mm
--------------------	----------

Névleges adatok

Névleges keresztmetszet	32 mm ²
-------------------------	--------------------

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

Csupaszolási hossz	32 mm	Csatlakozás típusa	Rugós csatlakozás
Csatlakozások száma	1	Kábelátmérő, max.	32 mm
Kábelátmérő, min.	15 mm	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max.	32 mm ²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min.	15 mm ²		

Technical data**Általános**

Telepítési útmutató	Gyűjtősín	Tartósín	Gyűjtősín
---------------------	-----------	----------	-----------

Besorolások

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		

KLBUE 15-32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Gyűjtősínek



Különböző anyagú gyűjtősíneinkkel és kapcsolódó tartozékainkkal a lehető legkisebb telepítési helyen csatlakoztathatja a vezetékeket. Az alkalmazástól függően a potenciálok összegyűjthetők, eloszthatók vagy csökkenthetők.

Általános rendelési adatok

Típus	SSCH 10X3X1000 CU/SN	Változat
Rendelési szám	0348900000	Gyűjtősín (kapocs), ezüst, Magasság: 1000 mm, Mélység: 3 mm, Vörösréz
GTIN (EAN)	4008190024802	
Qty.	25 M	

Tartozékok



A Klippon® Connect átfogó kínálatában elérhető tartozékok tökéletes illeszkednek az utolsó részlethez is. Ez lehetővé teszi, hogy az előírt szabványok szerint történjen a felszerelés

Általános rendelési adatok

Típus	WSH 1	Változat
Rendelési szám	1068700000	Tartozékok, Síntartó, PA 66 GF 30
GTIN (EAN)	4008190118389	
Qty.	10 ST	
Típus	WSH 5	Változat
Rendelési szám	1080100000	Tartozékok, Síntartó, Wemid
GTIN (EAN)	4008190965143	
Qty.	10 ST	
Típus	WSH 6	Változat
Rendelési szám	1080200000	Tartozékok, Síntartó, Wemid
GTIN (EAN)	4008190965150	
Qty.	10 ST	
Típus	WSH 3/H/N	Változat
Rendelési szám	1715970000	Tartozékok, Síntartó, Wemid
GTIN (EAN)	4008190353100	
Qty.	10 ST	