

SKMU EMV PG7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Változat	SKMU MS EMV (sárgaréz ellenanya - EMC), Ellenanya, PG 7, 4.7 mm, Sárgaréz, nikkelezett
Rendelési szám	1718900000
Típus	SKMU EMV PG7
GTIN (EAN)	4008190352127
Qty.	20 Darab
Szállítás állapota	Kifutott
Utolsó rendelési dátum	2024-08-31T00:00:00+02:00

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretetek és tömegek

Magasság	4.7 mm	Magasság (coll)	0.185 inch
Nettó tömeg	2.5 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

Általános információk

Külső átmérő	17.33 mm	Menetemelkedés	1.27 mm
Halogén	Nem	AF 1. méret	15 mm
Kábelcsavarzat	PG 7	Alapanyag	Sárgaréz, nikkelezett
Külső menet	PG 7	Belső menet	PG 7
Menet hossza	4.7 mm		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

