

SKMU PG21-K SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Változat	SKMU PA (műanyag ellenanya), Ellenanya, PG 21, 7 mm, Poliamid 6 (PA6 - GF30)
Rendelési szám	1719150000
Típus	SKMU PG21-K SW
GTIN (EAN)	4008190352370
Qty.	100 Darab
Szállítás állapota	Kifutott
Utolsó rendelési dátum	2024-08-31T00:00:00+02:00
Alternatív termék	SKMU PG21-K GR

SKMU PG21-K SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Méretetek és tömegek

Magasság	7 mm	Magasság (coll)	0.2756 inch
Nettó tömeg	0.99 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet -40 °C...100 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános információk

Szilikon	Nem	Külső átmérő	41.58 mm
UL 94 éghetőségi osztály	HB	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C	Menetemelkedés	1.59 mm
Halogén	Nem	AF 1. méret	36 mm
Vastagság	7.00 mm	Kábelcsavarzat	PG 21
Alapanyag	Poliamid 6 (PA6 - GF30)	Külső menet	PG 21
Belső menet	PG 21	Menet hossza	7 mm

Besorolások

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

