

SKMU PG48-K SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Változat	SKMU PA (műanyag ellenanya), Ellenanya, PG 48, 8 mm, Poliamid 6 (PA6 - GF30)
Rendelési szám	1719190000
Típus	SKMU PG48-K SW
GTIN (EAN)	4008190352417
Qty.	25 Darab
Szállítás állapota	Kifutott
Elérhető eddig:	2024-08-31T00:00:00+02:00
Alternatív termék	SKMU PG48-K GR

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Méretetek és tömegek

Magasság	8 mm	Magasság (coll)	0.315 inch
Nettó tömeg	3.44 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-40 °C...100 °C
-------------------	-----------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános információk

Szilikon	Nem	Külső átmérő	80.85 mm
UL 94 éghetőségi osztály	HB	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C	Menetemelkedés	1.59 mm
Halogén	Nem	AF 1. méret	70 mm
Vastagság	8.00 mm	Kábelcsavarzat	PG 48
Alapanyag	Poliamid 6 (PA6 - GF30)	Külső menet	PG 48
Belső menet	PG 48	Menet hossza	8 mm

Besorolások

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

