

SKMU PG29-MS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció

A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Változat	SKMU MS (sárgaréz ellenanya), Ellenanya, PG 29, 4 mm, Sárgaréz, nikkelezett
Rendelési szám	1719210000
Típus	SKMU PG29-MS
GTIN (EAN)	4008190352431
Qty.	50 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méreték és tömegek

Magasság	4 mm	Magasság (coll)	0.1575 inch
Nettó tömeg	11.7 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

Általános információk

Külső átmérő	47.36 mm	Menetemelkedés	1.59 mm
Halogén	Nem	AF 1. méret	41 mm
Vastagság	4.00 mm	Kábelcsavarzat	PG 29
Alapanyag	Sárgaréz, nikkelezett	Külső menet	PG 29
Belső menet	PG 29	Menet hossza	4 mm

Besorolások

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

