

SKMU PG42-MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Változat	SKMU MS (sárgaréz ellenanya), Ellenanya, PG 42, 5 mm, Sárgaréz, nikkelezett
Rendelési szám	1719230000
Típus	SKMU PG42-MS
GTIN (EAN)	4008190352486
Qty.	25 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Magasság	5 mm	Magasság (coll)	0.1968 inch
Nettó tömeg	32.42 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

Általános információk

Külső átmérő	66.99 mm	Menetemelkedés	1.59 mm
Halogén	Nem	AF 1. méret	60 mm
Vastagság	5.00 mm	Kábelcsavarzat	PG 42
Alapanyag	Sárgaréz, nikkelezett	Külső menet	PG 42
Belső menet	PG 42	Menet hossza	5 mm

Besorolások

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

