

A kép illusztráció



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Változat	VPMS (sárgaréz záródugó), Záródugók, zárt állapotban, PG 48, 10 mm, Sárgaréz, nikkelezett
Rendelési szám	1719270000
Típus	VP 48-MS65
GTIN (EAN)	4008190352523
Qty.	10 Darab
Szállítás állapota	Ez a termék már nem kapható.
Elérhető eddig:	2024-08-31T00:00:00+02:00
Alternatív termék	VP 48-K54

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Méretetek és tömegek

Magasság	16 mm	Magasság (coll)	0.6299 inch
Hossz	16 mm	Hossz, inch	0.6299 inch
Átmérő	64 mm	Falvastagság, min.	0.5 mm
Falvastagság, max.	9 mm	Nettó tömeg	71.1 g

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet -40 °C... 100 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	0c0edf9f-b35a-4d1f-b8f0-99d4b22ac203

Általános információk

Fej átmérő	64.00 mm	O-gyűrű	NBR
Szilikon	Nem	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C	Halogén	Nem
Védelmi osztály	IP68 - 5 bar (30 min.)	Kábelcsavarzat	PG
Alapanyag	Sárgaréz, nikkelezett	Tömítőgyűrű átmérője	59.30 mm
Tömítés	NBR	Külső menet	PG 48
Menet hossza	10 mm		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

