

A kép illusztráció



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Változat	GWDR PO (lapos tömítés - polietilén), Tömítőgyűrű, PG 7, Polietilén
Rendelési szám	1719440000
Típus	GWDR PG7-PO
GTIN (EAN)	4008190352691
Qty.	100 Darab

GWDR PG7-PO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

ROHS Megfelel

Méreték és tömegek

Magasság	2 mm	Magasság (coll)	0.0787 inch
Nettó tömeg	0.17 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet -30 °C...90 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános információk

Szilikon	Igen	Vezetékek száma	1
Külső átmérő	16.5 mm	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	90 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-30 °C	Vastagság	2.00 mm
Kábelcsavarzat	PG 7	Alapanyag	Polietilén
Tömítőgyűrű átmérője	16.50 mm	Tömítés	PE-HD
Külső menet	PG 7	Belső menet	PG 7
Belső átmérő D2	12.50 mm		

Besorolások

ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

Drawings

