

GWDR PG21-PO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Változat	GWDR PO (lapos tömítés - polietilén), Tömítőgyűrű, PG 21, Polietilén
Rendelési szám	1719490000
Típus	GWDR PG21-PO
GTIN (EAN)	4008190352752
Qty.	100 Darab

GWDR PG21-PO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretetek és tömegek

Magasság	3 mm	Magasság (coll)	0.1181 inch
Nettó tömeg	0.52 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-30 °C...90 °C
-------------------	----------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános információk

Szilikon	Igen	Vezetékek száma	1
Külső átmérő	33.5 mm	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	90 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-30 °C	Vastagság	3.00 mm
Kábelcsavarzat	PG 21	Alapanyag	Polietilén
Tömítőgyűrű átmérője	33.50 mm	Tömítés	PE-HD
Külső menet	PG 21	Belső menet	PG 21
Belső átmérő D2	28.30 mm		

Besorolások

ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

