

GWDR PG36-PO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció

A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Változat	GWDR PO (lapos tömítés - polietilén), Tömítőgyűrű, PG 36, Polietilén
Rendelési szám	1719510000
Típus	GWDR PG36-PO
GTIN (EAN)	4008190352776
Qty.	50 Darab

GWDR PG36-PO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

ROHS Megfelel

Méretek és tömegek

Magasság	3 mm	Magasság (coll)	0.1181 inch
Nettó tömeg	1.7 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet -30 °C...90 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános információk

Szilikon	Igen	Vezetékek száma	1
Külső átmérő	55 mm	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	90 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-30 °C	Vastagság	3.00 mm
Kábelcsavarzat	PG 36	Alapanyag	Polietilén
Tömítőgyűrű átmérője	55.00 mm	Tömítés	PE-HD
Külső menet	PG 36	Belső menet	PG 36
Belső átmérő D2	47.00 mm		

Besorolások

ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

Drawings

