

**A kép illusztráció**

A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

**Általános rendelési adatok**

Változat	GWDR PO (lapos tömítés - polietilén), Tömítőgyűrű, PG 42, Polietilén
Rendelési szám	<a href="#">1719520000</a>
Típus	GWDR PG42-PO
GTIN (EAN)	4008190352783
Qty.	10 Darab

## GWDR PG42-PO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méreték és tömegek

Magasság	3 mm	Magasság (coll)	0.1181 inch
Nettó tömeg	2.5 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-30 °C...90 °C
-------------------	----------------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Általános információk

Szilikon	Igen	Vezetékek száma	1
Külső átmérő	63 mm	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	90 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-30 °C	Vastagság	3.00 mm
Kábelcsavarzat	PG 42	Alapanyag	Polietilén
Tömítőgyűrű átmérője	63.00 mm	Tömítés	PE-HD
Külső menet	PG 42	Belső menet	PG 42
Belső átmérő D2	54.00 mm		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

