

GWDR PG42-PO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció

A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Változat	GWDR PO (lapos tömítés - polietilén), Tömítőgyűrű, PG 42, Polietilén
Rendelési szám	1719520000
Típus	GWDR PG42-PO
GTIN (EAN)	4008190352783
Qty.	10 Darab

GWDR PG42-PO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretetek és tömegek

Magasság	3 mm	Magasság (coll)	0.1181 inch
Nettó tömeg	2.5 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-30 °C...90 °C
-------------------	----------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános információk

Szilikon	Igen	Vezetékek száma	1
Külső átmérő	63 mm	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	90 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-30 °C	Vastagság	3.00 mm
Kábelcsavarzat	PG 42	Alapanyag	Polietilén
Tömítőgyűrű átmérője	63.00 mm	Tömítés	PE-HD
Külső menet	PG 42	Belső menet	PG 42
Belső átmérő D2	54.00 mm		

Besorolások

ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

Drawings

