

A kép illusztráció



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Változat	GWDR NP (lapos tömítés - neoprén), Tömítőgyűrű, PG 7, Neoprén
Rendelési szám	1719540000
Típus	GWDR PG7-NP
GTIN (EAN)	4008190352806
Qty.	100 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Magasság	1.2 mm	Magasság (coll)	0.0472 inch
Nettó tömeg	0.25 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-40 °C... 100 °C
-------------------	------------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános információk

Szilikon	Nem	Vezetékek száma	1
Külső átmérő	17 mm	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C	Halogén	Igen
Vastagság	1.20 mm	Kábelcsavarzat	PG 7
Alapanyag	Neoprén	Tömítőgyűrű átmérője	17.00 mm
Tömítés	Neoprén	Külső menet	PG 7
Belső menet	PG 7	Belső átmérő D2	11.60 mm

Besorolások

ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

