

GWDR PG9-NP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Változat	GWDR NP (lapos tömítés - neoprén), Tömítőgyűrű, PG 9, Neoprén
Rendelési szám	1719550000
Típus	GWDR PG9-NP
GTIN (EAN)	4008190352813
Qty.	100 Darab

GWDR PG9-NP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

ROHS Megfelel

Méretek és tömegek

Magasság	1.2 mm	Magasság (coll)	0.0472 inch
Nettó tömeg	0.36 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet -40 °C...100 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános információk

Szilikon	Nem	Vezetékek száma	1
Külső átmérő	21 mm	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C	Halogén	Igen
Vastagság	1.20 mm	Kábelcsavarzat	PG 9
Alapanyag	Neoprén	Tömítőgyűrű átmérője	21.00 mm
Tömítés	Neoprén	Külső menet	PG 9
Belső menet	PG 9	Belső átmérő D2	14.00 mm

Besorolások

ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

Drawings

