

**GWDR PG13,5-NP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**A kép illusztráció**

A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

**Általános rendelési adatok**

|                |  |
|----------------|--|
| Változat       | GWDR NP (lapos tömítés - neoprén), Tömítőgyűrű, PG 13,5, Neoprén |
| Rendelési szám | <a href="#">1719570000</a>                                       |
| Típus          | GWDR PG13,5-NP   |
| GTIN (EAN)     | 4008190352837  |
| Qty.           | 100 Darab  |

## GWDR PG13,5-NP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méreték és tömegek

|             |        |                 |             |
|-------------|--------|-----------------|-------------|
| Magasság    | 1.2 mm | Magasság (coll) | 0.0472 inch |
| Nettó tömeg | 0.54 g |                 |             |

## Hőmérsékletek

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Üzemi hőmérséklet | -40 °C... 100 °C |
|-------------------|------------------|

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Általános információk

|                                    |         |                                    |          |
|------------------------------------|---------|------------------------------------|----------|
| Szilikon                           | Nem     | Vezetékek száma                    | 1        |
| Külső átmérő                       | 27 mm   | Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 100 °C   |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -40 °C  | Halogén                            | Igen     |
| Vastagság                          | 1.20 mm | Kábelcsavarzat                     | PG 13,5  |
| Alapanyag                          | Neoprén | Tömítőgyűrű átmérője               | 27.00 mm |
| Tömítés                            | Neoprén | Külső menet                        | PG 13,5  |
| Belső menet                        | PG 13,5 | Belső átmérő D2                    | 19.50 mm |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001181    | ETIM 9.0    | EC001181    |
| ETIM 10.0   | EC001181    | ECLASS 14.0 | 27-43-03-19 |
| ECLASS 15.0 | 27-43-03-19 |             |             |

**GWDR PG13,5-NP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Drawings**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

