

GWDR PG16-NP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció

A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Változat	GWDR NP (lapos tömítés - neoprén), Tömítőgyűrű, PG 16, Neoprén
Rendelési szám	1719580000
Típus	GWDR PG16-NP
GTIN (EAN)	4008190352844
Qty.	100 Darab

GWDR PG16-NP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méreték és tömegek

Magasság	1.2 mm	Magasság (coll)	0.0472 inch
Nettó tömeg	0.77 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-40 °C...100 °C
-------------------	-----------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános információk

Szilikon	Nem	Vezetékek száma	1
Külső átmérő	30 mm	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C	Halogén	Igen
Vastagság	1.20 mm	Kábelcsavarzat	PG 16
Alapanyag	Neoprén	Tömítőgyűrű átmérője	30.00 mm
Tömítés	Neoprén	Külső menet	PG 16
Belső menet	PG 16	Belső átmérő D2	22.50 mm

Besorolások

ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

