

**GWDR PG29-NP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**A kép illusztráció**

A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

**Általános rendelési adatok**

Változat	GWDR NP (lapos tömítés - neoprén), Tömítőgyűrű, PG 29, Neoprén
Rendelési szám	<a href="#">171960000</a>
Típus	GWDR PG29-NP
GTIN (EAN)	4008190352868
Qty.	50 Darab

## GWDR PG29-NP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méreték és tömegek

Magasság	1.5 mm	Magasság (coll)	0.0591 inch
Nettó tömeg	1.52 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-40 °C...100 °C
-------------------	-----------------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Általános információk

Szilikon	Nem	Vezetékek száma	1
Külső átmérő	45 mm	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C	Halogén	Igen
Vastagság	1.50 mm	Kábelcsavarzat	PG 29
Alapanyag	Neoprén	Tömítőgyűrű átmérője	45.00 mm
Tömítés	Neoprén	Külső menet	PG 29
Belső menet	PG 29	Belső átmérő D2	37.00 mm

## Besorolások

ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

**Drawings**

