

EWS M 25X1,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció

A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Változat	EWS (leeresztő eszköz), Kiegyenlítő elem, M 25, 5 mm, Poliamid
Rendelési szám	1719740000
Típus	EWS M 25X1,5
GTIN (EAN)	4008190353001
Qty.	20 Darab

Technical data

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méreték és tömegek

Magasság	23 mm	Magasság (coll)	0.9055 inch
Hossz	23 mm	Hossz, inch	0.9055 inch
Nettó tömeg	13.25 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-20 °C...40 °C
-------------------	----------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfeleléségi állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Tanúsítványszámok - kábeltömszelence

Azonosítás	Ex e II, II 2 GD	Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (ATEX)	PTB 01 ATEX 1128 X
------------	------------------	---	--------------------

Általános információk

UL 94 éghetőségi osztály	V-2	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	40 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-20 °C	Menetemelkedés	1.5 mm
AF 1. méret	30 mm	Védelmi osztály	IP54
Kábelcsavarzat	metrikus	Alapanyag	Poliamid
Külső menet	M 25	Menet hossza	5 mm
Belső átmérő D2	25.00 mm	Csatlakozóadapter nyomatéka, max.	5.00 Nm
Csatlakozóadapter nyomatéka, min.	5.00 Nm		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000814	ETIM 9.0	EC000814
ETIM 10.0	EC000814	ECLASS 14.0	27-18-28-17
ECLASS 15.0	27-18-28-17		

Drawings

