

**TM 5/18 HF/HB****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció



A TM hüvelyek nem tartalmazznak halogént és gyakorlatilag semmilyen szennyezőanyagot. A hüvelyeken TM-I 12 vagy TM-I 18 címkék vannak. Ezek a kábelek és vonalak széles tartományában használhatók. A rendszer különösen a közlekedési iparban bizonyult értékesnek. A vékony kialakítás garantálja, hogy erősen rögzül a vezetőre.

- Halogénmentes
- A vékony kialakítás garantálja, hogy erősen rögzül a vezetőre
- Kábelkötővel (3,6 mm széles) rögzíthető TMX 18

**Általános rendelési adatok**

Változat	TM, Aljzat x 16.1 mm, Polietilén LD, Szín: Áttetsző, Vezeték külső átm.: 9 - 15 mm
Rendelési szám	<a href="#">1719870000</a>
Típus	TM 5/18 HF/HB
GTIN (EAN)	4008190353223
Qty.	200 Darab

## Technical data

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretek és tömegek

Mélység	18.4 mm	Mélység (coll)	0.7244 inch
Magasság	18 mm	Magasság (coll)	0.7087 inch
Szélesség	16.1 mm	Szélesség (coll)	0.6339 inch
Nettó tömeg	0.73 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...80 °C
------------------------------	-------------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC
Termék karbonlábnyoma	Bölcsőtől a kapuig 0.003 kg CO2 eq.

## Általános adatok

Nyomtatás típusa	üres	Szélesség	16.1 mm
UL 94 éghetőségi osztály	HB	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	80 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C	Szín	Áttetsző
Halogén	Nem	Alapanyag	Polietilén LD
Javasolt iparágak	Közlekedéstechnika, Berendezés	Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...80 °C

## Vezeték és kábeljelölők


Halogén	Nem	Vezeték-keresztmetszet, max.	70 mm <sup>2</sup>
Vezeték-keresztmetszet, min.	25 mm <sup>2</sup>	Vezeték külső átmérő, max.	15 mm
Vezeték külső átmérő, min.	9 mm	Vezeték külső átm.	9 - 15 mm
Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	25 - 70 mm <sup>2</sup>		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

## Accessories

## Egyedi felirat



A TM-I elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési alkalmazásokban. Különböző különböző címkehossz választható, a hosszú karakterláncoknak köszönhetően pedig tökéletesen igényeinek megfelelő feliratot választhat. Egyszerű szétválasztás és szerelés a projektjelző mezőnek köszönhetően. Az előre rögzített hüvelyek és a címkék utólagos behelyezése miatt rendkívül sokoldalúan használható

A TM-I speciális profilja egyszerű szerelést és erős rögzítést biztosít. Számos kereskedelemben kapható hüvellyel kompatibilis. A MultiCard formátumnak köszönhetően a címkék gyorsan és kényelmesen feliratozhatók a PrintJet CONNECT nyomtatóval, plotterrel vagy az STI tollal.

- Egyszerű szétválasztás és szerelés a projektjelző mezőnek köszönhetően.
- Elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési alkalmazásokban
- Az előre rögzített hüvelyek és a címkék utólagos behelyezése miatt rendkívül sokoldalúan használható
- A CLI T hüvelyek P-Ink vagy STI toll használatával nem feliratozhatók

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

Típus	TM-I 18 MC SDR	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1718440000</a>	TM-I, Behelyezhető jelölők, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, Vevőspecifikus
GTIN (EAN)	4008190349035	
Qty.	64 ST	