

VG 21-K68 SKS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A készülékházak bőséges választéka mellett a Weidmüller többféle tömszelencét kínál számos alkalmazáshoz.

A sárgarézből, műanyagból és rozsdamentes acélból készült tömszelencék megfelelnek a különféle IP védettségi osztály előírásainak, hogy mindenféle ipari készülékházhoz használhatók legyenek.

A tömszelence és az alkalmazás sorozatától függően a tömszelencék tanúsítva és tesztelve vannak a VDE, UL, UR, cULus, DNV GL vagy EN 45545 szabvány előírásainak megfelelően.

Általános rendelési adatok

Változat	VG K SZS (standard műanyag tömszelence törésgátló tekerccsel), Tömszelencék, egyenes, PG 21, 11 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, Poliamid 6
Rendelési szám	1720520000
Típus	VG 21-K68 SKS
GTIN (EAN)	4008190358730
Qty.	20 Darab
Szállítás állapota	Ez a termék már nem kapható.
Elérhető eddig:	2024-08-31T00:00:00+02:00
Alternatív termék	VG 21-K68

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Méretetek és tömegek

Magasság	119 mm	Magasság (coll)	4.685 inch
Hossz	130 mm	Hossz, inch	5.1181 inch
Nettó tömeg	28.29 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet -20 °C...100 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Tanúsítványszámok - kábeltömszelence

Tanúsítvány száma - kábeltömszelence E140310
(cULus)

Általános információk

Kábel külső átmérője, max.	18 mm	Kábel külső átmérője, min.	13 mm
Meghúzási nyomaték	8 Nm	Szilikon	Nem
UL 94 éghetőségi osztály	V-2	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-20 °C	Menetemelkedés	1.59 mm
Halogén	Igen	AF 1. méret	33 mm
AF mérete	33 mm	Védelmi osztály	IP68 - 5 bar (30 min.)
Kábelcsavarzat	PG	Alapanyag	Poliamid 6
Tömítőbetét	CR	Külső menet	PG 21
Menet hossza	11 mm	Zárt anya nyomatéka, max.	6.00 Nm
Csatlakozóadapter nyomatéka, max.	9.00 Nm	Csatlakozóadapter nyomatéka, min.	7.00 Nm
Zárt anya nyomatéka, min.	5.00 Nm		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

VG 21-K68 SKS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Műanyag záróanyák, szürke



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Típus	SKMU PG21-K GR	Változat
Rendelési szám	1698220000	SKMU PA (műanyag ellenanya), Ellenanya, PG 21, 7 mm, Poliamid 6 (PA6 - GF30)
GTIN (EAN)	4008190884758	
Qty.	100 ST	

Neoprén lapos tömítés - GWDR NP



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Típus	GWDR PG21-NP	Változat
Rendelési szám	1719590000	GWDR NP (lapos tömítés - neoprén), Tömítőgyűrű, PG 21, Neoprén
GTIN (EAN)	4008190352851	
Qty.	100 ST	

Polietilén lapos tömítés - GWDR PO



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Tartozékok**Általános rendelési adatok**

Típus	GWDR PG21-PO	Változat
Rendelési szám	1719490000	GWDR PO (lapos tömítés - polietilén), Tömítőgyűrű, PG 21, Polietilén
GTIN (EAN)	4008190352752	
Qty.	100 ST	