

CB 750/7,5 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



CB kábelkötők kábelek és jelölések rögzítéséhez.

- Kifejezetten alkalmasak CLI M, SFX, WKM és WKS kábeljelölők rögzítéséhez
- IEC 62275: 2006-nak megfelelő
- Törésálló poliamid PA 6.6, UL-94 szerinti V2 éghetőségi osztály

Általános rendelési adatok

Változat	Kábelkötők, 7.5 x 750 mm, Poliamid 66, 540 N
Rendelési szám	1720670000
Típus	CB 750/7,5 BK
GTIN (EAN)	4008 190362355
Qty.	1200 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (UR)	E317499

Méretetek és tömegek

Mélység	2 mm	Mélység (coll)	0.0787 inch
Magasság	750 mm	Magasság (coll)	29.5275 inch
Szélesség	7.5 mm	Szélesség (coll)	0.2953 inch
Nettó tömeg	10.13 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...85 °C
------------------------------	-------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Szerelőanyagok

UV-álló	Nem	Újra megnyitáshoz	Nem
UL 94 éghetőségi osztály	V-2	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	85 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C	Halogén	Nem
Kábelátmérő, max.	220 mm	Alapanyag	Poliamid 66
Szakítószilárdság	540 N	Kötegelési átmérő, max.	220 mm
Szakítószilárdság	121 lbf	Kötegelési átmérő, min.	35 mm

Fontos megjegyzés

Termékinformáció	A dobozban lévő tasakok száma (darab): 12 A tasakokban lévő tételek száma (darab): 100 Egy szállítási egység egy doboznyi mennyiségnek felel meg, és csak a szállítási egység egész számú többszöröse rendelhető.
------------------	---

Besorolások

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

