

CB 178/4,8 BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



CB kábelkötők kábelek és jelölések rögzítéséhez.

- Kifejezetten alkalmasak CLI M, SFX, WKM és WKS kábeljelölők rögzítéséhez
- IEC 62275: 2006-nak megfelelő
- Törésálló poliamid PA 6.6, UL-94 szerinti V2 éghetőségi osztály

Általános rendelési adatok

Változat	Kábelkötők, 4,8 x 178 mm, Poliamid 66, 220 N
Rendelési szám	1723570000
Típus	CB 178/4,8 BK
GTIN (EAN)	4008 190366278
Qty.	5000 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (UR)	E317499

Méreték és tömegek

Mélység	1 mm	Mélység (coll)	0.0394 inch
Magasság	178 mm	Magasság (coll)	7.0079 inch
Szélesség	4.8 mm	Szélesség (coll)	0.189 inch
Nettó tömeg	1.12 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...85 °C
------------------------------	-------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Szerelőanyagok

UV-álló	Nem	Újra megnyitáshoz	Nem
UL 94 éghetőségi osztály	V-2	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	85 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C	Halogén	Nem
Kábelátmérő, max.	45 mm	Alapanyag	Poliamid 66
Szakítószilárdság	220 N	Kötegelési átmérő, max.	45 mm
Szakítószilárdság	49 lbf	Kötegelési átmérő, min.	2 mm

Fontos megjegyzés

Termékinformáció	A dobozban lévő tasakok száma (darab): 50 A tasakokban lévő tételek száma (darab): 100 Egy szállítási egység egy doboznyi mennyiségnek felel meg, és csak a szállítási egység egész számú többszöröse rendelhető.
------------------	---

Besorolások

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

