


**BS 35II KLBUE3-8**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Product image**

KLBÜ árnyékoláscsatlakozásaink széles választékával rugalmas és önbeállító árnyékolást valósíthat meg, és biztosíthatja az üzem hibamentes működését.

**Általános rendelési adatok**

Változat	Húzókegyel, Rögzítőkészlet, Acél
Rendelési szám	<a href="#">1723810000</a>
Típus	BS 35II KLBUE3-8
GTIN (EAN)	4008 1903 77007
Qty.	10 Darab

## BS 35II KLBUE3-8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretek és tömegek

Mélység	36.5 mm	Mélység (coll)	1.437 inch
Magasság	35 mm	Magasság (coll)	1.378 inch
Átmérő	3 mm	Nettó tömeg	56.54 g

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C	Ambient temperature	-5 °C...40 °C
----------------------	----------------	---------------------	---------------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfeleléségi állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Anyag adatok

Alapanyag	Acél	Szín	ezüst
-----------	------	------	-------

## Rendszer specifikációk

Változat	Húzókegyel
----------	------------

## Kiegészítő műszaki adatok

Rögzítés típusa	becsavart állapotban	Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat	Igen
-----------------	----------------------	---	------

## Méretek

Átmérő	3 mm
--------	------

## Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

Kábelátmérő, max.	8 mm	Kábelátmérő, min.	3 mm
-------------------	------	-------------------	------

## Besorolások

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		