

HDC-KIT-HSB 06.500**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A RockStar® készletek rendszerint egy tús betétet, egy hüvelybetétet, egy dugóházat, egy válaszfalházat és egy tömszelencét tartalmaznak.

A Weidmüller szabványos dugaszolható csatlakozó kombinációk nagy választékát kínálja metrikus vagy PG kábelbevezető menetekkel, csavaros vagy PUSH IN csatlakozással.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Változat | RockStar® HDC-készletek-Ipari nehézcsatlakozók, Készlet, HSB, Telepítési szerkezeti méret: 6, Pólusok: 6, Csavaros csatlakozás, 400 V, 35 A, alumínium présöntvény, PG 21 |
| Rendelési szám | 1724000000 |
| Típus | HDC-KIT-HSB 06.500 |
| GTIN (EAN) | 4008190367770 |
| Qty. | 1 Darab |

HDC-KIT-HSB 06.500

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 596.68 g

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték -40 °C ... 100 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP bfb1c983-6f18-4ba4-8907-38aad6aee076

Verzió

| | | | |
|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|
| Kábelbevezetések mérete | PG 21 | Felső kábelbevezetések száma | 0 |
| Oldalsó kábelbevezetések száma | 1 | Csatlakozás típusa | Csavaros csatlakozás |
| Rögzítőrendszer kivitele | Keresztkengyel az alsórészen | Telepítési szerkezeti méret | 6 |
| Tömítés | NBR | Szín (RAL) | RAL 7035 |
| BG | 6 | | |

Általános adatok

| | | | |
|------------------|--------------|-----------------|------|
| Felületi minőség | Porbevonatos | Védelmi osztály | IP65 |
| Sorozat | HSB | | |

Általános adatok

| | | | |
|------------------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------|
| Pólusszám | 6 | Csatlakozás típusa PE | Csavaros csatlakozás |
| Telepítési szerkezeti méret | 6 | Kábelcsavarzat | PG 21 |
| Alapanyag | alumínium présöntvény | Sorozat | HSB |
| Névleges feszültség (DIN EN 61984) | 400 V | Névleges áram (DIN EN 61984) | 35 A |
| BG | 6 | | |

Változat

| | | | |
|------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Csatlakozás típusa | Csavaros csatlakozás | Telepítési szerkezeti méret | 6 |
| Vezeték-keresztmetszet, max. | 6 mm ² | Vezeték-keresztmetszet, min. | 0.5 mm ² |
| Felületi minőség | Porbevonatos | Primer érintkező max. nyomatéka | 1.5 Nm |
| Alapanyag | alumínium présöntvény | Min. nyomaték a főérintkező számára | 1.2 Nm |
| BG | 6 | | |

Besorolások

| | | | |
|-----------|----------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002943 | ETIM 9.0 | EC002943 |
| ETIM 10.0 | EC002943 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-92 |

Műszaki adatok

ECLASS 15.0

27-44-02-92

HDC-KIT-HSB 06.500

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

HDC COS

Különböző tartozékok állnak rendelkezésre betétjeinkhez.
Ez tartalmazza a kódoló elemeket is a betétekhez.



Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | HDC COS 16 | Változat |
| Rendelési szám | 1431000000 | Ipari nehézcsatlakozók, Tartozékok, Rögzítő rendszer |
| GTIN (EAN) | 4008190052706 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC COS 24 | Változat |
| Rendelési szám | 1430900000 | Ipari nehézcsatlakozók, Tartozékok, Rögzítő rendszer |
| GTIN (EAN) | 4008190077228 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC COS 32 | Változat |
| Rendelési szám | 1430800000 | Ipari nehézcsatlakozók, Tartozékok, Rögzítő rendszer |
| GTIN (EAN) | 4008190176181 | |
| Qty. | 1 ST | |

SPB

Különböző tartozékok állnak rendelkezésre betétjeinkhez.
Ez tartalmazza a kódoló elemeket is a betétekhez.



Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | SPB-M 3 | Változat |
| Rendelési szám | 1203600000 | Ipari nehézcsatlakozók, Tartozékok, Rögzítőcsavarok |
| GTIN (EAN) | 4008190120047 | |
| Qty. | 100 ST | |