


LM MT300 17/9 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



- Öntapadó poliészter címkék
- A4 lézernyomtatóhoz alkalmasak
- Kopásálló
- Nagy hőállóság
- Bármilyen kapcsolókészülék és modul címkézéséhez
- Golyóstollal és STI jelöltollal is lehet rá írni

Általános rendelési adatok

Változat	LaserMark, Készülékjelölők, 9 x 17.8 mm, sárga
Rendelési szám	1724151687
Típus	LM MT300 17/9 GE
GTIN (EAN)	4008 190368982
Qty.	10 Darab

LM MT300 17/9 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS Megfelel

Méretek és tömegek

Mélység	0.08 mm	Mélység (coll)	0.0031 inch
Magasság	9 mm	Magasság (coll)	0.3543 inch
Szélesség	17.8 mm	Szélesség (coll)	0.7008 inch
Nettó tömeg	13 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány -40...150 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Ragasztóanyag	Akril ragasztó		
Anyag színe az ellenállás kódja szerint	4		
Laponkénti jelölőszám	341		
Nyomatás módja	Lézernyomatás		
Változat	Öntapadós		
Szélesség	17.8 mm		
UL 94 éghetőségi osztály	HB		
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	150 °C		
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C		
Szín	sárga		
Halogén	Nem		
Alapanyag	Poliészter, PVC-mentes		
Nyomatott karakterek	nélkül		
Number of markers per packaging unit	3410		
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája	Etiketttlap	
	Number of combinations per packaging unit	10	
	Jelölők száma kombinációként	341	
UL 969 tanúsítvány	Igen		
Jelölők száma kombinációként	1 Label sheet = 341 Device markers		
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...150 °C		

Készülékjelölők

Halogén Nem

Besorolások

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

