


**LM MT300 105/148 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció



- Öntapadó poliészter címkék
- A4 lézernyomtatóhoz alkalmasak
- Kopásálló
- Nagy hőállóság
- Bármilyen kapcsolókészülék és modul címkézéséhez
- Golyóstollal és STI jelöltollal is lehet rá írni

**Általános rendelési adatok**

Változat	LaserMark, Készülékjelölők, 148 x 105 mm, fehér
Rendelési szám	<a href="#">1724171044</a>
Típus	LM MT300 105/148 WS
GTIN (EAN)	4008 190369057
Qty.	10 Darab

## LM MT300 105/148 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS Megfelel

## Méretek és tömegek

Mélység	0.08 mm	Mélység (coll)	0.0031 inch
Magasság	148 mm	Magasság (coll)	5.8268 inch
Szélesség	105 mm	Szélesség (coll)	4.1338 inch
Nettó tömeg	11.5 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány -40...150 °C

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel, kivétel nélkül  
REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Általános adatok

Ragasztóanyag	Akril ragasztó		
Anyag színe az ellenállás kódja szerint	9		
Laponkénti jelölőszám	4		
Nyomatás módja	Lézernyomatás		
Változat	Öntapadós		
Szélesség	105 mm		
UL 94 éghetőségi osztály	HB		
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	150 °C		
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C		
Szín	fehér		
Halogén	Nem		
Alapanyag	Poliészter, PVC-mentes		
Nyomatott karakterek	nélkül		
Number of markers per packaging unit	40		
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája	Etiketttlap	
	Number of combinations per packaging unit	10	
	Jelölők száma kombinációként	4	
UL 969 tanúsítvány	Igen		
Jelölők száma kombinációként	1 Label sheet = 4 Device markers		
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...150 °C		

## Készülékjelölők

Halogén Nem

## Besorolások

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

