


## VT SFX 9/24 MC NE WS V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmuller.com



A kép illusztráció



A SlimFix X vezeték- és kábeljelölő, helytakarékos kialakítással. A jelölőket a vezeték beszerelése után is fel lehet helyezni. A SlimFix elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési alkalmazásokban. Az SF eszköz egyszerű szerelést tesz lehetővé, még nagyon kis jelölők esetén is.

- Halogénmentes anyag
- Elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési stb. alkalmazásokban
- Ha a vezeték-keresztmetszet 16,0 mm<sup>2</sup>-nél nagyobb, akkor kábelkötővel kell rögzíteni.
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

#### Általános rendelési adatok

|                |  |
|----------------|--|
| Változat       | SlimFix X, Vezeték és kábeljelölők, 7 - 40 mm, 24 x 15 mm, fehér |
| Rendelési szám | <a href="#">1727740001</a>                                       |
| Típus          | VT SFX 9/24 MC NE WS V0  |
| GTIN (EAN)     | 4008190382414  |
| Qty.           | 320 Darab  |

## VT SFX 9/24 MC NE WS VO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méretek és tömegek

|             |        |                  |             |
|-------------|--------|------------------|-------------|
| Mélység     | 0.5 mm | Mélység (coll)   | 0.0197 inch |
| Magasság    | 24 mm  | Magasság (coll)  | 0.9449 inch |
| Szélesség   | 15 mm  | Szélesség (coll) | 0.5906 inch |
| Nettó tömeg | 0.56 g |                  |             |

## Hőmérséklet

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -50...120 °C |
|------------------------------|--------------|

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül            |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC       |
| Termék karbonlábnyoma    | Bölcsőtől a kapuig 0.006 kg CO2 eq. |

## Általános adatok

|   |   |
|---|---|
| Anyag színe az ellenállás kódja szerint | 9   |
| Nyomtatás típusa                        | üres  |
| Változat                                | Felerősítés kábelkötőkkel   |
| Szélesség                               | 15 mm   |
| UL 94 éghetőségi osztály                | V-0   |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.      | 120 °C  |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.      | -50 °C  |
| Szín                                    | fehér   |
| Halogén                                 | Nem   |
| Alapanyag                               | Poliamid 66   |
| Jelölők száma kombinációként            | Tápellátás formája MultiCard  |
| Címkemező mérete                        | 23.9 x 9 mm   |
| Javasolt iparágak                       | Közlekedéstechnika, Berendezés  |
| kompatibilis nyomtató                   | <a href="#">PRINTJET CONNECT</a> , <a href="#">MCP BASIC 2</a> , <a href="#">MCP PLUS 2</a> |
| Jelölők száma kombinációként            | 1 MultiCard = Conductor and cable markers   |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány            | -50...120 °C  |

## Vezeték és kábeljelölők

|   |                          |                              |                     |
|---|--------------------------|------------------------------|---------------------|
| Halogén                                 | Nem                      | Vezeték-keresztmetszet, max. | 500 mm <sup>2</sup> |
| Vezeték-keresztmetszet, min.            | 16 mm <sup>2</sup>       | Vezeték külső átmérő, max.   | 40 mm               |
| Vezeték külső átmérő, min.              | 7 mm                     | Vezeték külső átm.           | 7 - 40 mm           |
| Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete | 16 - 500 mm <sup>2</sup> |                              |                     |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

