


## VT SFX 9/24 MC NE BL V0

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció



A SlimFix X vezeték- és kábeljelölő, helytakarékos kialakítással. A jelölőket a vezeték beszerelése után is fel lehet helyezni. A SlimFix elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési alkalmazásokban. Az SF eszköz egyszerű szerelést tesz lehetővé, még nagyon kis jelölők esetén is.

- Halogénmentes anyag
- Elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési stb. alkalmazásokban
- Ha a vezeték-keresztmetszet 16,0 mm<sup>2</sup>-nél nagyobb, akkor kábelkötővel kell rögzíteni.
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

### Általános rendelési adatok

Változat	SlimFix X, Vezeték és kábeljelölők, 7 - 40 mm, 24 x 15 mm, kék
Rendelési szám	<a href="#">1727740002</a>
Típus	VT SFX 9/24 MC NE BL V0
GTIN (EAN)	4008190382421
Qty.	320 Darab

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretek és tömegek

Mélység	0.5 mm	Mélység (coll)	0.0197 inch
Magasság	24 mm	Magasság (coll)	0.9449 inch
Szélesség	15 mm	Szélesség (coll)	0.5906 inch
Nettó tömeg	0.47 g		

## Hőmérséklet

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-50...120 °C
------------------------------	--------------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC
Termék karbonlábnyoma	Bölcsőtől a kapuig 0.006 kg CO2eq.

## Általános adatok

Anyag színe az ellenállás kódja szerint	6
Nyomtatás típusa	üres
Változat	Felerősítés kábelkötőkkel
Szélesség	15 mm
UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	120 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-50 °C
Szín	kék
Halogén	Nem
Alapanyag	Poliamid 66
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája MultiCard
Címkemező mérete	23.9 x 9 mm
Javasolt iparágak	Közlekedéstechnika, Berendezés
kompatibilis nyomtató	<a href="#">PRINTJET CONNECT</a> , <a href="#">MCP BASIC 2</a> , <a href="#">MCP PLUS 2</a>
Jelölők száma kombinációként	1 MultiCard = Conductor and cable markers
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-50...120 °C

## Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Nem	Vezeték-keresztmetszet, max.	500 mm <sup>2</sup>
Vezeték-keresztmetszet, min.	16 mm <sup>2</sup>	Vezeték külső átmérő, max.	40 mm
Vezeték külső átmérő, min.	7 mm	Vezeték külső átm.	7 - 40 mm
Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	16 - 500 mm <sup>2</sup>		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

