

HDC-CM-4BZF AG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A CM4 modulra jellemző a bevált húzórugós csatlakozás. Az érintkezési pont csavarhúzóval nyitható. A huzal ezután beillesztésre kerül és az érintkezőkamra bezáródik, amikor a csavarhúzót eltávolítják. Gyorsan létesíthető biztonságos csatlakozás, anélkül, hogy bármilyen speciális szerszámra szükség lenne.

Egy eltávolító szerszám áll rendelkezésre a modulok eltávolításához.

Általános rendelési adatok

Változat	Ipari nehézcsatlakozók, HDC-betét, ConCept modul
Rendelési szám	1730130000
Típus	HDC-CM-4BZF AG
GTIN (EAN)	4008190384685
Qty.	10 Darab

HDC-CM-4BZF AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (UR)	E92202

Méreték és tömegek

Mélység	34 mm	Mélység (coll)	1.3386 inch
Magasság	40.4 mm	Magasság (coll)	1.5905 inch
Szélesség	11.4 mm	Szélesség (coll)	0.4488 inch
Hossz	34 mm	Hossz, inch	1.3386 inch
Nettó tömeg	15.14 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	b67daa31-7dca-434d-8290-da7fb52f83a2

ConCept Pneumatikus modul

UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Szín	bézs
--------------------------	-----	------	------

Méret

Szélesség	11.4 mm	Alap teljes hossza	34 mm
Aljzat magassága	40.4 mm		

Általános adatok

Pólusszám	4	Csatlakozás típusa	Húzórugós csatlakozás
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Térfogati ellenállás	1,5 mΩ
Szín	bézs	Szigetelési ellenállás	1012 Ω
Dugaszolási ciklusok	≥ 500	Típus	Hüvely
Túlfeszültség kategória	III	Szennyezés súlyossága	3
Alapanyag	polikarbonát, üvegszál-erősítésű	Sorozat	ConCept modul
Névleges feszültség (DIN EN 61984)	400 V	Névleges lököfeszültség (DIN EN 61984)	6 kV
Névleges áram (DIN EN 61984)	14 A	Halogénmentes	false
Alacsony füstképződés a DIN EN 45545-2 szerint	Igen		

PE csatlakozási adatok

Csatlakozás típusa PE	Csavaros csatlakozás modulkerettel
-----------------------	------------------------------------

HDC-CM-4BZF AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com


Műszaki adatok

Változat

Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 14	Csupaszolási hossz, névleges csatlakozás	10 mm
Csatlakozás típusa	Húzórugós csatlakozás	Térfogati ellenállás	1,5 mΩ
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 20	Vezeték-keresztmetszet, max.	2.5 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, min.	0.5 mm ²	Alapanyag	polikarbonát, üvegszál-erősítésű

Besorolások

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		



HDC-CM-4BZF AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Modulkiszerező szerszám



A Weidmüller sajtoló (krimpelő) szerszámok, érintés nélküli szerszámok és száloptikai szerszámok sokaságát kínálja.

Általános rendelési adatok

Típus	HDC-DW-MOD	Változat
Rendelési szám	1688200000	Szerszám egyéb, Érintkezőkioldó szerszám
GTIN (EAN)	4008190857189	
Qty.	1 ST	

Lapos csavarhúzó



Hornycsavarhúzó lekerekített pengével SD DIN 5265, ISO 2380/2, behajtó a DIN 5264, ISO 2380/1 szerint. Chrom Top hegy, SoftFinish markolat

Általános rendelési adatok

Típus	SDS 0.6X3.5X100	Változat
Rendelési szám	9008330000	Csavarhúzó, Csavarhúzó
GTIN (EAN)	4032248056286	
Qty.	1 ST	